

**Garant****Bară de strunjit din HSS, pe dreapta, Ø cozii / mărimea plăcuței: 16/11 mm****Date comandă**

Numărul de comandă	261330 16/11
GTIN	4045197653956
Clasa articolului	21T

**Descriere tehnică**

Decalaj central L <sub>3</sub>	4,6 mm
Ø minim al găurii prelabile D <sub>min</sub>	22 mm
Lungime cap L <sub>1</sub>	30 mm
Cod ISO Suport	AH16M SVJCR/L11
Mărimea plăcuței	11 mm
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	269028 7
Plăcuță amovibilă compatibilă	VC.. 1103..
Lățime gât L <sub>4</sub>	11,6 mm
Lungimea totală L	150 mm
Înălțime de strângere L <sub>2</sub>	15 mm
Unghi de reglare κ	142 grad
Ø cozii D <sub>s</sub>	16 mm
Standard	Normă de fabricație
Tip de utilizare	pe dreapta
Adâncime de strunjire interioară până la	5×D
Materialul sculei	HSS
Răcire interioară	da

Utilizare	Strunjire longitudinală la interior
Tip produs	Bară pentru strunjire interioară

## Accesorii

Bit de precizie pentru Torx®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx® TX8	674248 TX8
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile Tip 7	269028 7
Șurubelniță dinamometrică cu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim 500 cNm	659957 500