

Garant**Portsculă cu fixare tip Whistle Notch Forma ADB, SK 40 scurt, Ø de strângere D1: 20mm****Date comandă**

Numărul de comandă	300430 20
GTIN	4045197284471
Clasa articolului	31A

Descriere**Execuție:**

Cu șurub opritor. Tije superfinisate (funcționare uniformă!). Cu orificiu pentru cipul RFID/Balluff.

Avantaj:

Scula este fixată pe suprafața aplatizată cu șurubul de strângere și sprijinită din spate cu șurubul opritor. Prinderea se realizează astfel fără joc iar funcționarea decurge fără vibrații.

Aplicație:

Pentru fixarea uneltelor cu coadă cilindrică **și suprafață de prindere înclinată (2°)** conform DIN 1835 E și DIN 6535 HE.

· **Pierderea de lungime datorată ascuțirii frontale ulterioare a burghiului poate fi corectată cu ajutorul ajustării axiale în lungime cu șurubul din portsculă.**

Accesorii opționale:

Șurub de tragere (AB) Cod 308600 – 308806, chei de strângere pentru șuruburi de tragere Cod 308820 – 308835.

Descriere tehnică

Ø de prindere D ₁	20 mm
Lungime activă dimensiune A	63 mm
Șurub de strângere de schimb Cod 309900	20
Ø exterior D	52 mm

Suport	SK 40 scurt
Standard	DIN 6359
Normă pentru suport	ISO 7388-1
Forma	ADB
Calitatea echilibrării G la turația	G 6,3 la 25000 min ⁻¹
Concentricitate	≤ 3 μm
Strategie de așchiere	HPC
Tip produs	Portsculă cu prindere pe con SK

Accesorii

Șurub de tragere 45°etanșat Recomandat pentru con ISO 40	308760 40
Șurub de tragereForma A Recomandat pentru con ISO 40	308600 40
Șurub de tragere 60°etanșat Recomandat pentru con ISO 40	308785 40
Șurub de tragere, 18CrNiMo7etanșat, forma B Recomandat pentru con ISO 40	308615 40
Șurub de tragereetanșat, forma B Recomandat pentru con ISO 40	308620 40
Șurub de tragereMori-Seiki, etanșat, forma A Recomandat pentru con ISO 40	308625 40
Șurub de tragereetanșat, forma A Recomandat pentru con ISO 40	308610 40
Șurub de tragere, 18CrNiMo7Forma A Recomandat pentru con ISO 40	308605 40
Cheie de fixare pentru șurubul de tragereDIN ISO 7388-1 (fostul DIN 69872) potrivit pentru dimensiune conică 40	308820 40
Șurub de tragere Hurco 90° cu ajustajetanșat Recomandat pentru con ISO 40	308806 40
Șurub de tragere special cu filet interior Recomandat pentru con ISO 40	308740 40

Șurub de tragereetanșat, forma B Recomandat pentru con ISO 40	308650 40
Șurub de tragereetanșat Recomandat pentru con ISO 40	308660 40
Șurub de tragereMazak, forma A Recomandat pentru con ISO 40M	308670 40M
Cheie de fixare pentru șurubul de tragerelISO 7388 potrivit pentru dimensiune conică 40	308830 40
Șurub de tragereForma B Recomandat pentru con ISO 40	308640 40
Șurub de tragereMori-Seiki, etanșat, forma A Recomandat pentru con ISO 40	308630 40
Șurub de tragere 45°etanșat Recomandat pentru con ISO 40	308765 40
Șurub de tragere 90°etanșat Recomandat pentru con ISO 40	308795 40
Șurub de tragereetanșat Recomandat pentru con ISO 40	308635 40
Șurub de strângere și de ajustare Hurco 45° cu alezaj de 4 mmetanșat Recomandat pentru con ISO 40	308801 40
Șurub de tragere special fără filet interioretanșat Recomandat pentru con ISO 40	308700 40
Șurub de tragere 90°etanșat Recomandat pentru con ISO 40	308790 40
Șurub de tragere Hurco 45° cu ajustajetanșat Recomandat pentru con ISO 40	308802 40
Șurub de strângere de schimb Pentru mandrină cu Ø de prindere D1 20 mm	309900 20