

**Garant****Portsculă cu prindere SK Forma ADB, SK 50 A = 160, Ø de strângere D1: 25mm****Date comandă**

Numărul de comandă	300350 25
GTIN	4045197284235
Clasa articolului	31A

**Descriere****Execuție:**

Cu gaură pentru cip Baluff/cip RFID.

**GARANT –**

Toate conurile sunt superfinisate (funcționare silențioasă!). Calitatea echilibrării G 2,5 / 25000 min<sup>-1</sup>.

**Aplicație:**

Pentru prinderea sculelor cu parte de fixare laterală conform DIN 1835 B și DIN 6535 HB.

**Accesorii opționale:**

Șurub de tragere (AB) Cod 308600 – 308806, chei de strângere pentru șuruburi de tragere Cod 308820 – 308835.

**Descriere tehnică**

Lungime activă dimensiune A	160 mm
Șurub de strângere de schimb Cod 309900	25
Ø de prindere D <sub>1</sub>	25 mm
Ø exterior D	65 mm
Suport	SK 50 A = 160
Standard	DIN 6359
Normă pentru suport	ISO 7388-1
Forma	ADB

Calitatea echilibrării G la turația	G 2,5 la 25000 min <sup>-1</sup>
Concentricitate	≤ 3 μm
Strategie de aşchiere	HPC
Tip produs	Portsculă cu prindere pe con SK

## Accesorii

Cheie de fixare pentru şurubul de tragere DIN ISO 7388-1 (fostul DIN 69872) potrivit pentru dimensiune conică 50	308820 50
Şurub de tragere 45°etanşat Recomandat pentru con ISO 50	308765 50
Şurub de tragere special fără filet interioretanşat Recomandat pentru con ISO 50	308720 50
Şurub de tragere special cu filet interior Recomandat pentru con ISO 50	308740 50
Şurub de tragere, 18CrNiMo7etanşat, forma B Recomandat pentru con ISO 50	308615 50
Şurub de tragere 45°etanşat Recomandat pentru con ISO 50	308760 50
Şurub de tragere 90°etanşat Recomandat pentru con ISO 50	308790 50
Şurub de tragereetanşat, forma B Recomandat pentru con ISO 50	308650 50
Şurub de tragereForma B Recomandat pentru con ISO 50	308640 50
Şurub de tragere 60°etanşat Recomandat pentru con ISO 50	308785 50
Şurub de tragereetanşat, forma B Recomandat pentru con ISO 50	308620 50
Cheie de fixare pentru şurubul de tragereISO 7388 potrivit pentru dimensiune conică 50	308830 50
Şurub de tragere 90°etanşat Recomandat pentru con ISO 50	308795 50
	308605 50

Șurub de tragere, 18CrNiMo7Forma A Recomandat pentru con ISO 50

Șurub de tragereetanșat Recomandat pentru con ISO 50

308660 50

Șurub de tragereetanșat, forma A Recomandat pentru con ISO 50

308610 50

Șurub de tragereForma A Recomandat pentru con ISO 50

308600 50

Șurub de strângere de schimb Pentru mandrină cu Ø de prindere D1 25 mm

309900 25