

## Lanț de ridicat 4 lanțuri, Lungime utilă: A3m



### Date comandă

Numărul de comandă	086445 A3
GTIN	4032378142200
Clasa articolului	08Y

### Descriere

#### Execuție:

Lanțuri de ridicat cu sprijin H (autorizat de asociația profesională germană).

Zală foarte rezistentă pentru susținerea lanțului cu cârlig cu cap tip furcă, cu lanț vopsit negru.

Lanțuri de ridicat **care pot fi scurtate**. Lungimea lanțului poate fi redusă prin cârligul de scurtare cu cap tip furcă.

#### Notă:

La cerere se pot livra și alte mărimi, modele (de exemplu, cârlig cu siguranță).

### Descriere tehnică

Lungime utilă	3 m
Ø lanțului	6 mm
Capacitate portantă WLL $\beta = 0^\circ - 45^\circ$	2360 kg
Capacitate portantă WLL $\beta = 45^\circ - 60^\circ$	1700 kg
Tip produs	Lanț de ridicat

