

**Garant****Portscule cu prindere pe con SK, fixare mixtă, model subțire Forma ADB, SK 40 A = 100, Ø de strângere D1: 20mm****Date comandă**

Numărul de comandă	300422 20
GTIN	4045197287670
Clasa articolului	31A

**Descriere****Execuție:**

· **Toleranță la găurire D<sub>1</sub> în H4 (precizie mai ridicată comparativ cu DIN).**

Tije superfinisate (funcționare uniformă!). Cu orificiu pentru cipul RFID/Balluff.

**Aplicație:**

Pentru fixarea sculelor cu coadă cilindrică conform DIN 1835 forma B + E și DIN 6535 forma HB + HE.

**Livrare:**

Inclusiv șurub de strângere cu articulație sferică **pentru sistem Weldon și Whistle-Notch** și șurub opritor străpuns.

**Accesorii opționale:**

Șurub de tragere (AB) Cod 308600 – 308806, cheie de strângere AB Cod 308820 – 308835, șurub de strângere de schimb 309905 M6, 309905 M8.

**Descriere tehnică**

Lungime activă dimensiune A	100 mm
Ø D <sub>2</sub>	25 mm
Ø D <sub>3</sub>	30 mm
Ø de prindere D <sub>1</sub>	20 mm
Ø exterior D	42,53 mm
Suport	SK 40 A = 100

Standard	DIN 6359
Normă pentru suport	ISO 7388-1
Forma	ADB
Calitatea echilibrării G la turația	G 2,5 la 25000 min <sup>-1</sup>
Concentricitate	≤ 3 μm
Strategie de așchiere	HPC
Tip produs	Portsculă cu prindere pe con SK

## Accesorii

Șurub de tragere, 18CrNiMo7etașat, forma B Recomandat pentru con ISO 40	308615 40
Șurub de tragereMori-Seiki, etașat, forma A Recomandat pentru con ISO 40	308630 40
Șurub de tragere special cu filet interior Recomandat pentru con ISO 40	308740 40
Șurub de tragere special fără filet interioretașat Recomandat pentru con ISO 40	308700 40
Șurub de tragere 45°etașat Recomandat pentru con ISO 40	308760 40
Șurub de tragere Hurco 90° cu ajustajetașat Recomandat pentru con ISO 40	308806 40
Șurub de tragere 90°etașat Recomandat pentru con ISO 40	308795 40
Șurub de tragereMazak, forma A Recomandat pentru con ISO 40M	308670 40M
Cheie de fixare pentru șurubul de tragereDIN ISO 7388-1 (fostul DIN 69872) potrivit pentru dimensiune conică 40	308820 40
Șurub de tragereForma B Recomandat pentru con ISO 40	308640 40
Șurub de tragere 45°etașat Recomandat pentru con ISO 40	308765 40
	308650 40

Șurub de tragere etanșat, forma B Recomandat pentru con ISO 40

Șurub de tragere etanșat Recomandat pentru con ISO 40 308635 40

Șurub de tragere Hurco 45° cu ajustare etanșat Recomandat pentru con ISO 40 308802 40

Șurub de tragere etanșat, forma A Recomandat pentru con ISO 40 308610 40

Șurub de tragere etanșat, forma B Recomandat pentru con ISO 40 308620 40

Șurub de tragere Forma A Recomandat pentru con ISO 40 308600 40

Șurub de tragere Mori-Seiki, etanșat, forma A Recomandat pentru con ISO 40 308625 40

Șurub de tragere etanșat Recomandat pentru con ISO 40 308660 40

Cheie de fixare pentru șurubul de tragere ISO 7388 potrivit pentru dimensiune conică 40 308830 40

Șurub de tragere 90° etanșat Recomandat pentru con ISO 40 308790 40

Șurub de tragere, 18CrNiMo7 Forma A Recomandat pentru con ISO 40 308605 40

Șurub de tragere 60° etanșat Recomandat pentru con ISO 40 308785 40

Șurub de strângere și de ajustare Hurco 45° cu alezaj de 4 mm etanșat Recomandat pentru con ISO 40 308801 40