

Garant**Bară de strunjit din HSS, pe dreapta, Ø cozii / mărimea plăcuței: 20/11 mm****Date comandă**

Numărul de comandă	261330 20/11
GTIN	4045197653963
Clasa articolului	21T

Descriere tehnică

Mărimea plăcuței	11 mm
Lungime cap L ₁	38 mm
Lățime gât L ₄	12 mm
Cod ISO Suport	AH20Q SVJCR/L11
Plăcuță amovibilă compatibilă	VC.. 1103..
Decalaj central L ₃	4,6 mm
Ø minim al găurii prelabile D _{min}	25 mm
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	269028 7
Lungimea totală L	180 mm
Înălțime de strângere L ₂	19 mm
Unghi de reglare κ	142 grad
Ø cozii D _s	20 mm
Standard	Normă de fabricație
Tip de utilizare	pe dreapta
Adâncime de strunjire interioară până la	5×D
Materialul sculei	HSS
Răcire interioară	da

Utilizare	Strunjire longitudinală la interior
Tip produs	Bară pentru strunjire interioară

Accesorii

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile Tip 7	269028 7
Bit de precizie pentru Torx®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx® TX8	674248 TX8
Șurubelniță dinamometrică cu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim 500 cNm	659957 500