

**Garant****Cuțit de strunjit, neutru, Mărime coadă / plăcuță: 20/11 mm****Date comandă**

Numărul de comandă	261317 20/11
GTIN	4045197653918
Clasa articolului	21T

**Descriere tehnică**

Lungimea activă L <sub>1</sub> a suporturilor neutre	31 mm
Mărimea plăcuței	11 mm
Cod ISO Suport	SVVCN 2020K11
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	269028 22
Plăcuță amovibilă compatibilă	VC.. 1103..
Lățimea funcțională L <sub>4</sub> a suporturilor neutre	10 mm
Lungimea totală L a suporturilor neutre	125 mm
Mărime coadă	20 mm
Standard	Normă de fabricație
Tip de utilizare	neutru
Răcire interioară	nu
Unghi de reglare κ	72,5 grad
Utilizare	Strunjire longitudinală pe exterior
Utilizare	Strunjire frontală
Utilizare	Strunjire frontală
Tip produs	Cuțit de strunjit

## Accesorii

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile Tip 22	269028 22
Bit de precizie pentru Torx®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx® TX8	674248 TX8
Șurubelniță dinamometricăcu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim 500 cNm	659957 500