

**Garant****Bară de strunjit din HSS, pe dreapta, Ø cozii / mărimea plăcuței: 25/16mm****Date comandă**

Numărul de comandă	261330 25/16
GTIN	4045197653970
Clasa articolului	21T

**Descriere tehnică**

Mărimea plăcuței	16 mm
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	269028 8
Plăcuță amovibilă compatibilă	VC.. 1604..
Ø minim al găurii prelabile $D_{min}$	28 mm
Cod ISO Suport	AH25R SVJCR/L16
Lungime cap $L_1$	44 mm
Decalaj central $L_3$	3,5 mm
Lățime gât $L_4$	14,5 mm
Lungimea totală $L$	200 mm
Înălțime de strângere $L_2$	24 mm
Unghi de reglare $\kappa$	142 grad
Ø cozii $D_s$	25 mm
Standard	Normă de fabricație
Tip de utilizare	pe dreapta
Adâncime de strunjire interioară până la	5xD
Materialul sculei	HSS
Răcire interioară	da

Utilizare	Strunjire longitudinală la interior
Tip produs	Bară pentru strunjire interioară

## Accesorii

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile Tip 8	269028 8
Bit de precizie pentru Torx®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
Șurubelniță dinamometrică cu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim 500 cNm	659957 500