

Garant**Cuțit de strunjit, neutru, Mărime coadă / plăcuță: 25/11 mm****Date comandă**

Numărul de comandă	261317 25/11
GTIN	4045197653925
Clasa articolului	21T

Descriere tehnică

Mărimea plăcuței	11 mm
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	269028 22
Cod ISO Suport	SVVCN 2525M11
Lungimea activă L ₁ a suporturilor neutre	39 mm
Lungimea totală L a suporturilor neutre	150 mm
Mărime coadă	25 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	VC.. 1103..
Lățimea funcțională L ₄ a suporturilor neutre	12,5 mm
Standard	Normă de fabricație
Tip de utilizare	neutru
Răcire interioară	nu
Unghi de reglare κ	72,5 grad
Utilizare	Strunjire longitudinală pe exterior
Utilizare	Strunjire frontală
Utilizare	Strunjire frontală
Tip produs	Cuțit de strunjit

Accesorii

Bit de precizie pentru Torx®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx® TX8	674248 TX8
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile Tip 22	269028 22
Șurubelniță dinamometricăcu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim 500 cNm	659957 500