

**Garant****Bară de strunjit din oțel, pe dreapta, Ø cozii / mărimea plăcuței: 20/11mm****Date comandă**

Numărul de comandă	261338 20/11
GTIN	4045197654083
Clasa articolului	21T

**Descriere tehnică**

Plăcuță amovibilă compatibilă	VC.. 1103..
Cod ISO Suport	A20Q SVJCR/L11
Ø minim al găurii prelabile $D_{min}$	24 mm
Lungime cap $L_1$	38 mm
Mărimea plăcuței	11 mm
Decalaj central $L_3$	2 mm
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	269028 7
Lățime gât $L_4$	11 mm
Lungimea totală $L$	180 mm
Înălțime de strângere $L_2$	19 mm
Unghi de reglare $\kappa$	142 grad
Ø cozii $D_s$	20 mm
Standard	Normă de fabricație
Tip de utilizare	pe dreapta
Adâncime de strunjire interioară până la	$3 \times D$
Răcire interioară	da
Utilizare	Strunjire longitudinală la interior

Tip produs

Bară pentru strunjire interioară

## Accesorii

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile Tip 7

269028 7

Bit de precizie pentru Torx®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx® TX8

674248 TX8

Șurubelniță dinamometricăcu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim 500 cNm

659957 500