

Garant**Bară de strunjit din oțel, pe stânga, Ø cozii / mărimea plăcuței: 16/11 mm****Date comandă**

Numărul de comandă	261339 16/11
GTIN	4045197654106
Clasa articolului	21T

Descriere tehnică

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	269028 7
Lățime gât L_4	9,5 mm
Lungime cap L_1	30 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	VC.. 1103..
Mărimea plăcuței	11 mm
Ø minim al găurii prelabile D_{min}	22 mm
Cod ISO Suport	A16M SVJCR/L11
Decalaj central L_3	2 mm
Lungimea totală L	150 mm
Înălțime de strângere L_2	15 mm
Unghi de reglare κ	142 grad
Ø cozii D_s	16 mm
Standard	Normă de fabricație
Tip de utilizare	pe stânga
Adâncime de strunjire interioară până la	3xD
Răcire interioară	da
Utilizare	Strunjire longitudinală la interior

Tip produs

Bară pentru strunjire interioară

Accesorii

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile Tip 7

269028 7

Bit de precizie pentru Torx®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx® TX8

674248 TX8

Șurubelniță dinamometricăcu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim 500 cNm

659957 500