

Garant**Bară de strunjit din oțel, pe stânga, Ø cozii / mărimea plăcuței: 20/11 mm****Date comandă**

Numărul de comandă	261339 20/11
GTIN	4045197654113
Clasa articolului	21T

Descriere tehnică

Ø minim al găurii prelabile D_{min}	24 mm
Lungime cap L_1	38 mm
Cod ISO Suport	A20Q SVJCR/L11
Lățime gât L_4	11 mm
Mărimea plăcuței	11 mm
Decalaj central L_3	2 mm
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	269028 7
Plăcuță amovibilă compatibilă	VC.. 1103..
Lungimea totală L	180 mm
Înălțime de strângere L_2	19 mm
Unghi de reglare κ	142 grad
Ø cozii D_s	20 mm
Standard	Normă de fabricație
Tip de utilizare	pe stânga
Adâncime de strunjire interioară până la	3xD
Răcire interioară	da
Utilizare	Strunjire longitudinală la interior

Tip produs

Bară pentru strunjire interioară

Accesorii

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile Tip 7

269028 7

Bit de precizie pentru Torx®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx® TX8

674248 TX8

Șurubelniță dinamometricăcu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim 500 cNm

659957 500