

**Adeziv din 2 componente, ID producător: DP490****Date comandă**

Numărul de comandă	083374 DP490
GTIN	4054596678262
Clasa articolului	08M

**Descriere****Execuție:**

**Adeziv elastic-vâscos din 2 componente** pentru îmbinări solide de durată, asigură o prelucrare rapidă și ușoară. Se întărește la temperatura încăperii. Pentru lipirea metalelor, plasticului tare, lemnului și materialelor compozite armate.

**Aplicație:**

Utilizați pistolul de dozare manuală Cod 083373 Ref. PISTOLE împreună cu pistonul de avans Cod 083375 Ref. KOLBEN3 și tuburile capilare de amestec Cod 083383 Ref. MIXER.

**Descriere tehnică**

Rezistența la forfecare prin întindere	31 N/mm <sup>2</sup>
Denumirea producătorului	DP490
Vâscozitate dinamică	52 mPas
Culoarea	negru
Bază chimică	Rășină epoxidică
Temperatură de depozitare	15 °C

## Fișă de date

Valabilitate de la data producției	15 lună
Intervalul de temperatură recomandat pentru material	-55 °C
recomandat pentru material	Plastic
recomandat pentru material	Metal
recomandat pentru material	Lemn
Rezistență la rupere	0,06 N/mm <sup>2</sup>
Forma	fix
Temperatură de procesare	20 °C
Caracteristici	rezistență la diferite condiții de vreme
Caracteristici	rezistent la apă
Caracteristici	cu elasticitate dură
Cantitate de umplere	50 g
Rezistența la funcționare conform	4 - 6 min
Rezistența manuală după	240 - 360 min
Joc maxim	0,15 mm
rezistent la șocuri și vibrații	da
Rezistență la suprapunere	31 N/mm <sup>2</sup>
Tip produs	Adeziv din două componente

## Accesorii

Accesorii de lipire din 2 componente Execuție KOLBEN3	083375 KOLBEN3
Duză mixtă din 2 componente Set de 36 piese Execuție MIXER	083383 MIXER
Pistol de dozare manuală Execuție PISTOLE	083373 PISTOLE