

**Garant****Bară de strunjit din oțel, pe stânga, Ø cozii / mărimea plăcuței: 20/11 mm****Date comandă**

Numărul de comandă	261345 20/11
GTIN	4045197656186
Clasa articolului	21T

**Descriere tehnică**

Cod ISO Suport	A20R SVQCR/L11
Lungime cap $L_1$	26,1 mm
Decalaj central $L_3$	13 mm
Mărimea plăcuței	11 mm
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	269028 7
Ø minim al găurii prelabile $D_{min}$	24 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	VC.. 1103..
Lungimea totală $L$	200 mm
Înălțime de strângere $L_2$	19 mm
Unghi de reglare $\kappa$	107,5 grad
Ø cozii $D_s$	20 mm
Standard	DIN 8024
Tip de utilizare	pe stânga
Adâncime de strunjire interioară până la	3xD
Răcire interioară	da
Utilizare	Strunjire longitudinală la interior
Tip produs	Bară pentru strunjire interioară

---

## Accesorii

Bit de precizie pentru Torx®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx® TX8	674248 TX8
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile Tip 7	269028 7
Șurubelniță dinamometricăcu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim 500 cNm	659957 500