

Garant**Bară de strunjit din oțel, pe stânga, Ø cozii / mărimea plăcuței: 25/16mm****Date comandă**

Numărul de comandă	261339 25/16
GTIN	4045197654120
Clasa articolului	21T

Descriere tehnică

Lățime gât L_4	16,5 mm
Decalaj central L_3	4,6 mm
Ø minim al găurii prelabile D_{min}	28 mm
Cod ISO Suport	A25R SVJCR/L16
Plăcuță amovibilă compatibilă	VC.. 1604..
Mărimea plăcuței	16 mm
Lungime cap L_1	44 mm
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	269028 8
Lungimea totală L	200 mm
Înălțime de strângere L_2	24 mm
Unghi de reglare κ	142 grad
Ø cozii D_s	25 mm
Standard	Normă de fabricație
Tip de utilizare	pe stânga
Adâncime de strunjire interioară până la	3×D
Răcire interioară	da
Utilizare	Strunjire longitudinală la interior

Tip produs

Bară pentru strunjire interioară

Accesorii

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile Tip 8

269028 8

Bit de precizie pentru Torx®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx® TX15

674248 TX15

Șurubelniță dinamometricăcu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim 500 cNm

659957 500