

Garant**VC.T 110304, Categorie: HB7020****Date comandă**

Numărul de comandă	261366 HB7020
GTIN	4045197699466
Clasa articolului	21G

Descriere

VC.T 110304 HB7020 Categorie: HB7020

Sfârâmător de aşchii: SS

Toleranță: M

Adâncime de tăiere a_p : 0,2 - 1,5 mmAvans f : 0,05 - 0,2 mm/rotViteză de aşchiere v_c Aplicație principală: 150 - 400 m/min**Descriere tehnică**

Rază la colț	0,4 mm
Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală	150 - 400 m/min
Avans f	0,05 - 0,2 mm/rot
Aplicația principală	P
Adâncime de tăiere a_p	0,2 - 1,5 mm
Sfârâmător de aşchii	SS
Condiție de tăiere	ușor întrerupt

Categorie	HB7020
Codificare finisare / degroșare	Finisare
Materialul sculei	Carbura
Cod ISO Plăcuță amovibilă	VCMT 110304
Numărul de schimbări / tășuri	2
Toleranță	M
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire