


**Garant**

**Plăcuță cu profil complet la 55° exterior, pe dreapta, HB7125, Număr de pași / inch: 19**

**Date comandă**

Numărul de comandă	270803 19
GTIN	4045197463098
Clasa articolului	21J

**Descriere tehnică**

Număr de pași / inch	19
Materialul sculei	Carbura
Tip de utilizare	dreapta
Utilizare la interior/exterior	exterior
Profil plăcuțe amovibile	Profil complet
Categorie	HB7125
Tip de filet	BSW
Tip de filet	BSW-LH
Tip de filet	BSP
Tip de filet	BSP-LH
Tip de filet	G-LH

Tip de filet	G
Unghi al flancurilor	55 grad
Grosime	3,6 mm
Mărimea plăcuței L	16 mm
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru filetare prin strunjire

### Date utilizator

	Se recomandă pentru	$V_c$	Cod ISO
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	120 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	120 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	60 m/min	S
continuu	recomandat		
neregulat	recomandat		
întrerupt	recomandat		
Umiditate maximă	recomandat		