

**LOCTITE****Adeziv instant, 20 g, ID producător: 480**

## Date comandă

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 083352 480    |
| GTIN               | 4100630166131 |
| Clasa articolului  | 04L           |

## Descriere

### Execuție:

Cu utilizare universală pentru îmbinarea diferitelor materiale. Întărire rapidă și îmbinări curate, aproape invizibile. Întărirea se realizează datorită umidității aerului.

### Aplicație:

Adeziv instantaneu, negru, rezistent la impact, pentru lipirea metalelor respectiv **metal / cauciuc**. Rezistență mare împotriva sarcinilor prin forfecare și lovire, chiar și în condiții de umiditate.

### Notă:

Nu este disponibil în toate țările. Nu este posibilă livrarea express.

## Descriere tehnică

|  |                           |
|--|---------------------------|
| Denumirea producătorului               | LOCTITE 480               |
| Marcare substanțe periculoase          | GHS07: Semnul exclamării  |
| Rezistența manuală după                | 60 - 120 s                |
| Rezistența la forfecare prin întindere | 22 - 30 N/mm <sup>2</sup> |
| Vâscozitate dinamică                   | 100 - 200 mPas            |

## Fișă de date

|                                    |                        |
|------------------------------------|------------------------|
| Temperatură de depozitare          | 2 - 8 °C               |
| Densitate                          | 1,05 g/cm <sup>3</sup> |
| Valabilitate de la data producției | 17 lună                |
| Intervalul de temperatură          | -40 - 100 °C           |
| Caracteristici                     | rezistență la umezeală |
| Caracteristici                     | rezistență la șocuri   |
| Caracteristici                     | rezistență la impact   |
| recomandat pentru material         | Metal                  |
| recomandat pentru material         | Plastic                |
| recomandat pentru material         | Sticlă                 |
| recomandat pentru material         | Elastomer              |
| Forma                              | lichid                 |
| Culoarea                           | negru                  |
| Bază chimică                       | Etil-cianoacrilat      |
| Cantitate de umplere               | 20 ml                  |
| Joc maxim                          | 0,15 mm                |
| Caracteristici nume produs         | 20 g                   |
| Tip produs                         | Adeziv instant         |