

Garant**Mandrină cu bușă elastică ER Forma ADB, SK 40 A = 70, pentru dimensiuni de bușe elastice ER: 40****Date comandă**

Numărul de comandă	300470 40
GTIN	4045197284679
Clasa articolului	31A

Descriere**Execuție:**

Conul exterior și cel interior sunt rectificat. Cu gaură pentru cip Baluff/cip RFID.

GARANT –

- **Calitatea echilibrării G2,5 / 25000 min⁻¹**
- **Toate conurile sunt superfinisate (funcționare silențioasă!).**
- **Piulița de strângere de precizie GARANT este echilibrată cu precizie (G2,5 / 25000 min⁻¹) și acoperită, ceea ce amplifică forța de strângere și reduce uzura.**
- **Găurite străpuns.**

Aplicație:

Pentru fixarea sculelor cu coadă cilindrică în bușele elastice conform DIN 6499 – Forma A și B.

Livrare:

Inclusiv piuliță de strângere.

Accesorii opționale:

Șurub de tragere (PS) Cod 308600 – 308806, cheie de strângere pentru șuruburi de tragere PS Cod 308820 – 308835, cheie de strângere ER Cod 309680 sau 613300, bușă elastică ER Cod 308901 – 309449, piuliță de strângere ER Cod 309615 (pentru șaibe de etanșare), șaibă de etanșare Cod 309625 – 309645 (pentru Cod 309615).

Descriere tehnică

Gama de prindere	3 - 26 mm
Piuliță de schimb HOLEX Cod 309580	40

Piuliță de schimb High-Speed GARANT Cod 309610	40
Pentru bucușe elastice tip ER	40
Lungime activă dimensiune A	70 mm
Ø exterior D	63 mm
Suport	SK 40 A = 70
Normă pentru suport	ISO 7388-1
Forma	ADB
Calitatea echilibrării G la turația	G 2,5 la 25000 min ⁻¹
Concentricitate	≤ 3 μm
Strategie de așchiere	HSC
Gaură Balluffchip	da
Tip produs	Mandrină cu bucușă elastică

Accesorii

Cheie de fixare pentru șurubul de tragere DIN ISO 7388-1 (fostul DIN 69872) potrivit pentru dimensiune conică 40	308820 40
Bucușă elastică ER Ø nominal de strângere d 14 mm	309040 14
Bucușă elastică ER Ø nominal de strângere d 24 mm	308990 24
Șurub de tragere special fără filet interioaretanșat Recomandat pentru con ISO 40	308700 40
Bucușă elastică ER Ø nominal de strângere d 25 mm	308990 25
Bucușă elastică ER Ø nominal de strângere d 7 mm	309040 7
Bucușă elastică ER Ø nominal de strângere d 12 mm	308990 12
Șurub de tragereetanșat, forma B Recomandat pentru con ISO 40	308650 40
Bucușă elastică ER Ø nominal de strângere d 17 mm	308990 17
Bucușă elastică ER Ø nominal de strângere d 16 mm	308990 16
Bucușă elastică ER HP Ø nominal de strângere d 26 mm	309379 26
Bucușă elastică ER Ø nominal de strângere d 9 mm	309040 9

Șurub de tragereetanșat Recomandat pentru con ISO 40	308660 40
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 24 mm	309040 24
Bucșă elastică ER HP Ø nominal de strângere d 10 mm	309379 10
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 14 mm	308990 14
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 10 mm	308990 10
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 26 mm	309040 26
Șurub de tragereMazak, forma A Recomandat pentru con ISO 40M	308670 40M
Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare Ø nominal de strângere d 9 mm	309419 9
Bucșă elastică ER HP Ø nominal de strângere d 13 mm	309379 13
Șurub de tragere, 18CrNiMo7etanșat, forma B Recomandat pentru con ISO 40	308615 40
Șurub de tragere special cu filet interior Recomandat pentru con ISO 40	308740 40
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 4 mm	309040 4
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 25 mm	309040 25
Șurub de tragere 45°etanșat Recomandat pentru con ISO 40	308760 40
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 20 mm	309040 20
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 5 mm	309040 5
Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare Ø nominal de strângere d 18 mm	309419 18
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 4 mm	308990 4
Șurub de tragereForma A Recomandat pentru con ISO 40	308600 40
Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 20 mm	308992 20
Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 25 mm	308992 25
Bucșă elastică ET cu compensare radială pentru filetare interioară și alezare Ø nominal de strângere d 10 mm	309449 10
Șurub de strângere și de ajustare Hurco 45° cu alezaj de 4 mmetanșat Recomandat pentru con ISO 40	308801 40

Șurub de tragere Forma B Recomandat pentru con ISO 40	308640 40
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 6 mm	308990 6
Șurub de tragere 60°etanșat Recomandat pentru con ISO 40	308785 40
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 5 mm	308990 5
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 12 mm	309040 12
Bucșă elastică ER HP Ø nominal de strângere d 21 mm	309379 21
Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 16 mm	308992 16
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 23 mm	308990 23
Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare Ø nominal de strângere d 7 mm	309419 7
Cheie de strângere ER Pentru mandrina ER 40	309680 40
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 26 mm	308990 26
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 19 mm	309040 19
Set de bucșe elastice ER 15 buc. 2-16 mm	309240
Piuliță pentru bucșă elastică tip ERHigh Speed Pentru ER 40	309610 40
Bucșă elastică ER HP Ø nominal de strângere d 16 mm	309379 16
Set de bucșe elastice ER 23 buc. 4-26 mm	309320
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 6 mm	309040 6
Bucșă elastică ER HP Ø nominal de strângere d 20 mm	309379 20
Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare Ø nominal de strângere d 12 mm	309419 12
Șurub de tragere Hurco 90° cu ajustajetanșat Recomandat pentru con ISO 40	308806 40
Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 6 mm	308992 6
Bucșă elastică ER HP Ø nominal de strângere d 17 mm	309379 17
Șurub de tragere 45°etanșat Recomandat pentru con ISO 40	308765 40
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 11 mm	309040 11
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 22 mm	308990 22

Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare Ø nominal de strângere d 14 mm	309419 14
Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare Ø nominal de strângere d 11 mm	309419 11
Bucșă elastică ER HPcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 12 mm	309381 12
Piuliță pentru bucșă elastică tip ERpentru mandrina HiRunER cu bucșă elastică Pentru ER 40	309617 40
Șurub de tragereetanșat, forma A Recomandat pentru con ISO 40	308610 40
Șurub de tragere Hurco 45° cu ajustajetanșat Recomandat pentru con ISO 40	308802 40
Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare Ø nominal de strângere d 6 mm	309419 6
Șurub de tragereMori-Seiki, etanșat, forma A Recomandat pentru con ISO 40	308630 40
Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare Ø nominal de strângere d 22 mm	309419 22
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 13 mm	309040 13
Bucșă elastică ER HP Ø nominal de strângere d 25 mm	309379 25
Bucșă elastică ER HPcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 25 mm	309381 25
Bucșă elastică ER HP Ø nominal de strângere d 9 mm	309379 9
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 15 mm	309040 15
Bucșă elastică ER HP Ø nominal de strângere d 19 mm	309379 19
Bucșă elastică ER HP Ø nominal de strângere d 23 mm	309379 23
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 11 mm	308990 11
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 17 mm	309040 17
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 18 mm	309040 18
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 22 mm	309040 22
Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 12 mm	308992 12
Bucșă elastică ER HP Ø nominal de strângere d 8 mm	309379 8

Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare Ø nominal de strângere d 20 mm	309419 20
Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 8 mm	308992 8
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 20 mm	308990 20
Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare Ø nominal de strângere d 10 mm	309419 10
Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 10 mm	308992 10
Șurub de tragereetanșat, forma B Recomandat pentru con ISO 40	308620 40
Piuliță de strângere cu lagăr de alunecare ER Pentru ER 40	309612 40
Bucșă elastică ER HP Ø nominal de strângere d 24 mm	309379 24
Bucșă elastică ER HP Ø nominal de strângere d 5 mm	309379 5
Set de bucșe elastice ER 23 buc. 4-26 mm	309028
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 13 mm	308990 13
Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 22 mm	308992 22
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 16 mm	309040 16
Bucșă elastică ER HP Ø nominal de strângere d 7 mm	309379 7
Șurub de tragereetanșat Recomandat pentru con ISO 40	308635 40
Piuliță pentru bucșă elastică tip ER Pentru ER 40	309580 40
Cheie de fixare pentru șurubul de tragerelISO 7388 potrivit pentru dimensiune conică 40	308830 40
Șurub de tragereMori-Seiki, etanșat, forma A Recomandat pentru con ISO 40	308625 40
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 19 mm	308990 19
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 7 mm	308990 7
Bucșă elastică ER HP Ø nominal de strângere d 6 mm	309379 6
Bucșă elastică ER HP Ø nominal de strângere d 11 mm	309379 11
Bucșă elastică ER HP Ø nominal de strângere d 14 mm	309379 14
Bucșă elastică ER HP Ø nominal de strângere d 22 mm	309379 22

Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 14 mm	308992 14
Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare Ø nominal de strângere d 25 mm	309419 25
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 15 mm	308990 15
Șurub de tragere, 18CrNiMo7Forma A Recomandat pentru con ISO 40	308605 40
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 10 mm	309040 10
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 8 mm	308990 8
Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare Ø nominal de strângere d 16 mm	309419 16
Bucșă elastică ER HP Ø nominal de strângere d 12 mm	309379 12
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 8 mm	309040 8
Șurub de tragere 90°etanșat Recomandat pentru con ISO 40	308790 40
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 9 mm	308990 9
Bucșă elastică ER HP Ø nominal de strângere d 18 mm	309379 18
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 21 mm	308990 21
Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare Ø nominal de strângere d 8 mm	309419 8
Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 18 mm	308992 18
Șurub de tragere 90°etanșat Recomandat pentru con ISO 40	308795 40
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 18 mm	308990 18
Bucșă elastică ER HP Ø nominal de strângere d 15 mm	309379 15
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 21 mm	309040 21
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 23 mm	309040 23
Bucșă elastică ER HP Ø nominal de strângere d 3 mm	309379 3
Bucșă elastică ER HP Ø nominal de strângere d 4 mm	309379 4