

Garant**Bară de strunjit din oțel, pe stânga, Ø cozii / mărimea plăcuței: 25/16mm****Date comandă**

Numărul de comandă	261345 25/16
GTIN	4045197654144
Clasa articolului	21T

Descriere tehnică

Mărimea plăcuței	16 mm
Lungime cap L ₁	43 mm
Cod ISO Suport	A25R SVQCR/L16
Decalaj central L ₃	17 mm
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	269028 8
Ø minim al găurii prelabile D _{min}	31,5 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	VC.. 1604..
Lungimea totală L	200 mm
Înălțime de strângere L ₂	23 mm
Unghi de reglare κ	107,5 grad
Ø cozii D _s	25 mm
Standard	DIN 8024
Tip de utilizare	pe stânga
Adâncime de strunjire interioară până la	3×D
Răcire interioară	da
Utilizare	Strunjire longitudinală la interior
Tip produs	Bară pentru strunjire interioară

Accesorii

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile Tip 8	269028 8
Bit de precizie pentru Torx®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
Șurubelniță dinamometricăcu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim 500 cNm	659957 500