

Garant**Bară de strunjit din oțel, pe stânga, Ø cozii / mărimea plăcuței: 32/16mm****Date comandă**

Numărul de comandă	261345 32/16
GTIN	4045197656193
Clasa articolului	21T

Descriere tehnică

Șurub pentru portplăcuță	269013 2
Mărimea plăcuței	16 mm
Ø minim al găurii prelabile D_{min}	40 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	VC.. 1604..
Cod ISO Suport	A32S SVQCR/L16
Decalaj central L_3	22 mm
Lungime cap L_1	33,5 mm
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	269028 2
Portplăcuță	269005 8
Lungimea totală L	250 mm
Înălțime de strângere L_2	31 mm
Unghi de reglare κ	107,5 grad
Ø cozii D_s	32 mm
Standard	DIN 8024
Tip de utilizare	pe stânga
Adâncime de strunjire interioară până la	3xD
Răcire interioară	da

Utilizare	Strunjire longitudinală la interior
Tip produs	Bară pentru strunjire interioară

Accesorii

Bit de precizie pentru Torx®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile Tip 2	269028 2
Portplăcuță Tip 8	269005 8
Șurub pentru portplăcuță Tip 2	269013 2
Șurubelniță dinamometricăcu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim 500 cNm	659957 500