

Garant
Bară de strunjit din oțel, pe stânga, Ø cozii / mărimea plăcuței: 40/16mm


Date comandă

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 261345 40/16 |
| GTIN | 4045197656209 |
| Clasa articolului | 21T |

Descriere tehnică

| | |
|--|----------------|
| Șurub pentru portplăcuță | 269013 2 |
| Portplăcuță | 269005 8 |
| Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile | 269028 2 |
| Mărimea plăcuței | 16 mm |
| Lungime cap L ₁ | 40 mm |
| Plăcuță amovibilă compatibilă | VC.. 1604.. |
| Ø minim al găurii prelabile D _{min} | 49 mm |
| Cod ISO Suport | A40T SVQCR/L16 |
| Decalaj central L ₃ | 27 mm |
| Lungimea totală L | 300 mm |
| Înălțime de strângere L ₂ | 39 mm |
| Unghi de reglare κ | 107,5 grad |
| Ø cozii D _s | 40 mm |
| Standard | DIN 8024 |
| Tip de utilizare | pe stânga |
| Adâncime de strunjire interioară până la | 3×D |
| Răcire interioară | da |

| | |
|------------|-------------------------------------|
| Utilizare | Strunjire longitudinală la interior |
| Tip produs | Bară pentru strunjire interioară |

Accesorii

| | |
|--|-------------|
| Bit de precizie pentru Torx®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx® TX15 | 674248 TX15 |
| Portplăcuță Tip 8 | 269005 8 |
| Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile Tip 2 | 269028 2 |
| Șurub pentru portplăcuță Tip 2 | 269013 2 |
| Șurubelniță dinamometrică cu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim 500 cNm | 659957 500 |