

Garant
Bară de strunjit din oțel, pe stânga, Ø cozii / mărimea plăcuței: 32/16mm


Date comandă

Numărul de comandă	261349 32/16
GTIN	4045197656254
Clasa articolului	21T

Descriere tehnică

Plăcuță amovibilă compatibilă	VC.. 1604..
Șurub pentru portplăcuță	269013 2
Decalaj central L ₃	22 mm
Cod ISO Suport	A32S SVUCR/L16
Lungime cap L ₁	33,5 mm
Mărimea plăcuței	16 mm
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	269028 2
Portplăcuță	269005 8
Ø minim al găurii prelabile D _{min}	40 mm
Lungimea totală L	250 mm
Înălțime de strângere L ₂	31 mm
Unghi de reglare κ	93 grad
Ø cozii D _s	32 mm
Standard	DIN 8024
Tip de utilizare	pe stânga
Adâncime de strunjire interioară până la	3×D
Răcire interioară	da

Utilizare	Strunjire longitudinală la interior
Tip produs	Bară pentru strunjire interioară

Accesorii

Bit de precizie pentru Torx®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
Portplăcuță Tip 8	269005 8
Șurub pentru portplăcuță Tip 2	269013 2
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile Tip 2	269028 2
Șurubelniță dinamometrică cu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim 500 cNm	659957 500