

Garant**Bară de strunjit din oțel, pe stânga, Ø cozii / mărimea plăcuței: 40/16mm****Date comandă**

Numărul de comandă	261349 40/16
GTIN	4045197656261
Clasa articolului	21T

Descriere tehnică

Ø minim al găurii prelabile D_{min}	49 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	VC.. 1604..
Șurub pentru portplăcuță	269013 2
Cod ISO Suport	A40T SVUCR/L16
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	269028 2
Portplăcuță	269005 8
Lungime cap L_1	40 mm
Mărimea plăcuței	16 mm
Decalaj central L_3	27 mm
Lungimea totală L	300 mm
Înălțime de strângere L_2	39 mm
Unghi de reglare κ	93 grad
Ø cozii D_s	40 mm
Standard	Normă de fabricație
Tip de utilizare	pe stânga
Adâncime de strunjire interioară până la	3xD
Răcire interioară	da

Utilizare	Strunjire longitudinală la interior
Tip produs	Bară pentru strunjire interioară

Accesorii

Bit de precizie pentru Torx®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
Șurub pentru portplăcuță Tip 2	269013 2
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile Tip 2	269028 2
Portplăcuță Tip 8	269005 8
Șurubelniță dinamometrică cu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim 500 cNm	659957 500