

HOLEX**Mandrină cu bucă elastică ER Forma AD, SK 30 scurt, pentru dimensiuni de bucă elastice ER: 16****Date comandă**

Numărul de comandă	300465 16
GTIN	4045197674340
Clasa articolului	32A

Descriere**Execuție:**

Conul exterior și cel interior sunt rectificate. Cu gaură Balluffchip.

HOLEX –

Piuliță de strângere de precizie HOLEX echilibrată (G6,3 / 18000 min⁻¹, toate cozile sablate fin cu perle de sticlă. Calitatea echilibrării G6,3 / 18000 min⁻¹).

Aplicație:

Pentru fixarea sculelor cu coadă cilindrică în bucele elastice conform DIN 6499 – Forma A și B.

Livrare:

Inclusiv piuliță de strângere.

Accesorii opționale:

Șurub de tragere (PS) Cod 308600 – 308806, cheie de strângere pentru șuruburi de tragere PS Cod 308820 – 308835, cheie de strângere ER Cod 309680 sau 613300, bucă elastică ER Cod 308901 – 309449, piuliță de strângere ER Cod 309615 (pentru șaibe de etanșare), șaibă de etanșare Cod 309625 – 309645 (pentru Cod 309615).

Strategie de așchiere: HSC

Gama de prindere: 0,5 - 10 mm

Lungime activă dimensiune A: 55 mm

Ø exterior D: 28 mm

Piuliță de schimb High-Speed GARANT Cod 309610: 16

Piuliță de schimb HOLEX Cod 309580: 16

Descriere tehnică

Piuliță de schimb HOLEX Cod 309580	16
Pentru bucușe elastice tip ER	16
Gama de prindere	0,5 - 10 mm
Lungime activă dimensiune A	55 mm
Piuliță de schimb High-Speed GARANT Cod 309610	16
Ø exterior D	28 mm
Suport	SK 30 scurt
Normă pentru suport	ISO 7388-1
Forma	AD
Calitatea echilibrării G la turația	G 6,3 la 18000 min ⁻¹
Concentricitate	≤ 3 μm
Strategie de așchiere	HSC
Gaură Balluffchip	da
Tip produs	Mandrină cu bucușă elastică

Accesorii

Bucușă elastică ER Ø nominal de strângere d 8 mm	308920 8
Bucușă elastică ER Ø nominal de strângere d 5 mm	308920 5
Bucușă elastică ERcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 8 mm	308922 8
Bucușă elastică ET pentru filetare interioară, cu compensare axială Ø nominal de strângere d 6 mm	309425 6
Bucușă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 3 mm	308906 3
Bucușă elastică ER Ø nominal de strângere d 10 mm	308901 10
Bucușă elastică ERcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 4 mm	308922 4
Bucușă elastică ER HP Ø nominal de strângere d 8 mm	309370 8
	309371 3

Bucșă elastică ER HPcu etanșare Ø nominal de strângere d 3 mm

Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare Ø nominal de strângere d 4 mm

309402 4

Set de bucșe elastice ER 10 buc. 1-10 mm

309160

Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 10 mm

308906 10

Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare Ø nominal de strângere d 6 mm

309403 6

Bucșă elastică ER HPcu etanșare Ø nominal de strângere d 5 mm

309371 5

Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 7 mm

308906 7

Bucșă elastică ER HPcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 4 mm

309372 4

Cheie dinamometricăcu clichet reversibil Momentul maxim de torsiune 200 Nm

656050 200

Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 4 mm

308920 4

Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 7 mm

309404 7

Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 8 mm

308901 8

Bucșă elastică ET cu compensare radială pentru filetare interioară și alezare Ø nominal de strângere d 5 mm

309445 5

Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare Ø nominal de strângere d 9 mm

309402 9

Bucșă elastică ET pentru filetare interioară, cu compensare axială Ø nominal de strângere d 3,5 mm

309425 3,5

Bucșă elastică ER HPcu etanșare Ø nominal de strângere d 8 mm

309371 8

Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare Ø nominal de strângere d 2,8 mm

309403 2,8

Set de bucșe elastice ER 6 buc., 3, 4, 5, 6, 8, 10 mmcu etanșare

309014

Bucșă elastică ER HP Ø nominal de strângere d 2 mm

309370 2

Bucșă elastică ET cu compensare radială pentru filetare interioară și alezare Ø nominal de strângere d 3,5 mm	309445 3,5
Bucșă elastică ER HP Ø nominal de strângere d 1 mm	309370 1
Bucșă elastică ER HP Ø nominal de strângere d 5 mm	309370 5
Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 9 mm	308906 9
Bucșă elastică ER HP Ø nominal de strângere d 7 mm	309370 7
Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 6 mm	308906 6
Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 5 mm	308906 5
Bucșă elastică ET cu compensare radială pentru filetare interioară și alezare Ø nominal de strângere d 6 mm	309445 6
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 6 mm	308901 6
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 4 mm	308901 4
Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 6 mm	308921 6
Bucșă elastică ERcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 3 mm	308922 3
Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 6 mm	309404 6
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 9 mm	308920 9
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 9 mm	308901 9
Cheie fixă simplă Deschiderea cheii 25 mm	613300 25
Șurub de tragere 45°etanșat Recomandat pentru con ISO 30	308760 30
Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 4,5 mm	309404 4,5
Bucșă elastică ERcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 5 mm	308922 5
Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 3 mm	308921 3
Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare Ø nominal de strângere d 6 mm	309402 6

Bucșă elastică ERcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 6 mm	308922 6
Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare Ø nominal de strângere d 3,5 mm	309403 3,5
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 2,5 mm	308901 2,5
Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 10 mm	308921 10
Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 4 mm	308921 4
Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare Ø nominal de strângere d 3,5 mm	309402 3,5
Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 8 mm	309404 8
Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 9 mm	308921 9
Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare Ø nominal de strângere d 4,5 mm	309403 4,5
Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare Ø nominal de strângere d 7 mm	309403 7
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 2 mm	308901 2
Piuliță de strângere cu lagăr de alunecare ER Pentru ER 16	309612 16
Set de bucșe elastice ER 10 buc. 1-10 mmcu etanșare și duze de stropire	309165
Bucșă elastică ERcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 7 mm	308922 7
Bucșă elastică ET pentru filetare interioară, cu compensare axială Ø nominal de strângere d 2,8 mm	309425 2,8
Bucșă elastică ET cu compensare radială pentru filetare interioară și alezare Ø nominal de strângere d 3 mm	309445 3
Bucșă elastică ER HP Ø nominal de strângere d 3 mm	309370 3
Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare Ø nominal de strângere d 9 mm	309403 9
Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 4 mm	308906 4

Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare Ø nominal de strângere d 8 mm	309402 8
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 1,5 mm	308901 1,5
Bucșă elastică ER HPcu etanșare Ø nominal de strângere d 9 mm	309371 9
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 7 mm	308920 7
Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare Ø nominal de strângere d 7 mm	309402 7
Bucșă elastică ET cu compensare radială pentru filetare interioară și alezare Ø nominal de strângere d 2 mm	309445 2
Șurub de tragere 60°etanșat Recomandat pentru con ISO 30	308785 30
Bucșă elastică ER HPcu etanșare Ø nominal de strângere d 4 mm	309371 4
Bucșă elastică ET cu compensare radială pentru filetare interioară și alezare Ø nominal de strângere d 4 mm	309445 4
Șurub de tragereetanșat, forma A Recomandat pentru con ISO 30	308610 30
Bucșă elastică ET cu compensare radială pentru filetare interioară și alezare Ø nominal de strângere d 2,8 mm	309445 2,8
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 3 mm	308901 3
Set de bucșe elastice ER HP(3; 4; 5; 6; 8; 10 mm) 426 E	309390
Bucșă elastică ER HP Ø nominal de strângere d 4 mm	309370 4
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 3 mm	308920 3
Bucșă elastică ERcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 9 mm	308922 9
Bucșă elastică ER HP Ø nominal de strângere d 6 mm	309370 6
Set de bucșe elastice ER 10 buc. 1-10 mmcu etanșare	309164
Accesorii dinamometric pentru mini piuliță tip ER Pentru mandrina ER 16	309745 16
Bucșă elastică ER HPcu etanșare Ø nominal de strângere d 7 mm	309371 7
Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare Ø nominal de strângere d 2,8 mm	309402 2,8

Bucșă elastică ER HP Ø nominal de strângere d 10 mm	309370 10
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 5 mm	308901 5
Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare Ø nominal de strângere d 8 mm	309403 8
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 7 mm	308901 7
Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 3,5 mm	309404 3,5
Piuliță pentru bucșă elastică tip ER Pentru ER 16	309580 16
Bucșă elastică ER HP Ø nominal de strângere d 9 mm	309370 9
Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 5 mm	308921 5
Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare Ø nominal de strângere d 4,5 mm	309402 4,5
Bucșă elastică ERcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 10 mm	308922 10
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 1 mm	308920 1
Bucșă elastică ER HPcu etanșare Ø nominal de strângere d 10 mm	309371 10
Set de bucșe elastice ER 10 buc. 1-10 mm	309012
Bucșă elastică ET pentru filetare interioară, cu compensare axială Ø nominal de strângere d 4,5 mm	309425 4,5
Bucșă elastică ET cu compensare radială pentru filetare interioară și alezare Ø nominal de strângere d 4,5 mm	309445 4,5
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 6 mm	308920 6
Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 8 mm	308906 8
Bucșă elastică ER HPcu etanșare Ø nominal de strângere d 6 mm	309371 6
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 10 mm	308920 10
Piuliță pentru bucșă elastică tip ERHigh Speed Pentru ER 16	309610 16
Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 8 mm	308921 8
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 1 mm	308901 1

Set de bușe elastice ER HPCu etanșare (3; 4; 5; 6; 8; 10 mm) 425 E	309391
Piuliță pentru bușă elastică tip ERpentru mandrina HiRunER cu bușă elastică Pentru ER 16	309617 16
Bușă elastică ER pentru tarodcu etanșare Ø nominal de strângere d 4 mm	309403 4
Bușă elastică ER HPcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 8 mm	309372 8
Șurub de tragere 45°etanșat Recomandat pentru con ISO 30	308765 30
Bușă elastică ER HPcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 6 mm	309372 6
Bușă elastică ER Ø nominal de strângere d 2 mm	308920 2
Bușă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 7 mm	308921 7