

Garant**Bară de strunjit din oțel, pe dreapta, Ø cozii / mărimea plăcuței: 20/11mm****Date comandă**

Numărul de comandă	261348 20/11
GTIN	4045197654151
Clasa articolului	21T

Descriere tehnică

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	269028 7
Cod ISO Suport	A20R SVUCR/L11
Mărimea plăcuței	11 mm
Ø minim al găurii prelabile D_{min}	25 mm
Lungime cap L_1	20,5 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	VC.. 1103..
Decalaj central L_3	13 mm
Lungimea totală L	200 mm
Înălțime de strângere L_2	18 mm
Unghi de reglare κ	93 grad
Ø cozii D_s	20 mm
Standard	DIN 8024
Tip de utilizare	pe dreapta
Adâncime de strunjire interioară până la	3xD
Răcire interioară	da
Utilizare	Strunjire longitudinală la interior
Tip produs	Bară pentru strunjire interioară

Accesorii

Bit de precizie pentru Torx®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx® TX8	674248 TX8
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile Tip 7	269028 7
Șurubelniță dinamometricăcu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim 500 cNm	659957 500