

**Garant****Bară de strunjit din oțel, pe dreapta, Ø cozii / mărimea plăcuței: 32/16mm****Date comandă**

Numărul de comandă	261344 32/16
GTIN	4045197656155
Clasa articolului	21T

**Descriere tehnică**

Portplăcuță	269005 8
Decalaj central $L_3$	22 mm
Ø minim al găurii prelabile $D_{min}$	40 mm
Șurub pentru portplăcuță	269013 2
Mărimea plăcuței	16 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	VC.. 1604..
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	269028 2
Cod ISO Suport	A32S SVQCR/L16
Lungime cap $L_1$	33,5 mm
Lungimea totală $L$	250 mm
Înălțime de strângere $L_2$	31 mm
Unghi de reglare $\kappa$	107,5 grad
Ø cozii $D_s$	32 mm
Standard	DIN 8024
Tip de utilizare	pe dreapta
Adâncime de strunjire interioară până la	3xD
Răcire interioară	da

Utilizare	Strunjire longitudinală la interior
Tip produs	Bară pentru strunjire interioară

## Accesorii

Șurub pentru portplăcuță Tip 2	269013 2
Bit de precizie pentru Torx®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile Tip 2	269028 2
Portplăcuță Tip 8	269005 8
Șurubelniță dinamometrică cu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim 500 cNm	659957 500