

Garant**Bară de strunjit din oțel, pe dreapta, Ø cozii / mărimea plăcuței: 25/16mm****Date comandă**

Numărul de comandă	261348 25/16
GTIN	4045197654168
Clasa articolului	21T

Descriere tehnică

Ø minim al găurii prelabile D_{min}	32 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	VC.. 1604..
Lungime cap L_1	25,5 mm
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	269028 8
Cod ISO Suport	A25R SVUCR/L16
Decalaj central L_3	17 mm
Mărimea plăcuței	16 mm
Lungimea totală L	200 mm
Înălțime de strângere L_2	24 mm
Unghi de reglare κ	93 grad
Ø cozii D_s	25 mm
Standard	DIN 8024
Tip de utilizare	pe dreapta
Adâncime de strunjire interioară până la	3xD
Răcire interioară	da
Utilizare	Strunjire longitudinală la interior
Tip produs	Bară pentru strunjire interioară

Accesorii

Bit de precizie pentru Torx®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile Tip 8	269028 8
Șurubelniță dinamometricăcu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim 500 cNm	659957 500