

Garant**Dorn pentru prindere Whistle Notch Forma ADB, SK 50 scurt, Ø de strângere D1: 8mm****Date comandă**

Numărul de comandă	300450 8
GTIN	4045197284525
Clasa articolului	31A

Descriere**Execuție:**

Cu șurub opritor. Tije superfinisate (funcționare uniformă!). Cu orificiu pentru cipul RFID/Balluff.

Avantaj:

Scula este fixată pe suprafața aplatizată cu șurubul de strângere și sprijinită din spate cu șurubul opritor. Prinderea se realizează astfel fără joc iar funcționarea decurge fără vibrații.

Aplicație:

Pentru fixarea uneltelor cu coadă cilindrică **și suprafață de prindere înclinată (2°)** conform DIN 1835 E și DIN 6535 HE.

· **Pierderea de lungime datorată ascuțirii frontale ulterioare a burghiului poate fi corectată cu ajutorul ajustării axiale în lungime cu șurubul din portsculă.**

Accesorii opționale:

Șurub de tragere (AB) Cod 308600 – 308806, chei de strângere pentru șuruburi de tragere Cod 308820 – 308835.

Descriere tehnică

Șurub de strângere de schimb Cod 309900	8
Lungime activă dimensiune A	63 mm
Ø de prindere D ₁	8 mm
Ø exterior D	28 mm

Suport	SK 50 scurt
Standard	DIN 6359
Normă pentru suport	ISO 7388-1
Forma	ADB
Calitatea echilibrării G la turația	G 6,3 la 25000 min ⁻¹
Concentricitate	≤ 3 μm
Strategie de așchiere	HPC
Tip produs	Portsculă cu prindere pe con SK

Accesorii

Cheie de fixare pentru șurubul de tragere ISO 7388 potrivit pentru dimensiune conică 50	308830 50
Șurub de tragere etanșat Recomandat pentru con ISO 50	308660 50
Șurub de tragere, 18CrNiMo7 etanșat, forma B Recomandat pentru con ISO 50	308615 50
Șurub de tragere special fără filet interior etanșat Recomandat pentru con ISO 50	308720 50
Șurub de tragere special cu filet interior Recomandat pentru con ISO 50	308740 50
Șurub de tragere Forma A Recomandat pentru con ISO 50	308600 50
Șurub de tragere etanșat, forma B Recomandat pentru con ISO 50	308620 50
Șurub de tragere, 18CrNiMo7 Forma A Recomandat pentru con ISO 50	308605 50
Șurub de tragere 45° etanșat Recomandat pentru con ISO 50	308760 50
Șurub de tragere 90° etanșat Recomandat pentru con ISO 50	308795 50
Șurub de tragere 60° etanșat Recomandat pentru con ISO 50	308785 50
	308820 50

Cheie de fixare pentru șurubul de tragere DIN ISO 7388-1
(fostul DIN 69872) potrivit pentru dimensiune conică 50

Șurub de tragere Forma B Recomandat pentru con ISO 50

308640 50

Șurub de tragere 45°etanșat Recomandat pentru con ISO
50

308765 50

Șurub de tragere etanșat, forma A Recomandat pentru con
ISO 50

308610 50

Șurub de tragere etanșat, forma B Recomandat pentru con
ISO 50

308650 50

Șurub de tragere 90°etanșat Recomandat pentru con ISO
50

308790 50

Șurub de strângere de schimb Pentru mandrină cu Ø de
prindere D1 8 mm

309900 8