

Garant**Bară de strunjit din oțel, pe dreapta, Ø cozii / mărimea plăcuței: 40/16mm****Date comandă**

Numărul de comandă	261344 40/16
GTIN	4045197656162
Clasa articolului	21T

Descriere tehnică

Plăcuță amovibilă compatibilă	VC.. 1604..
Cod ISO Suport	A40T SVQCR/L16
Mărimea plăcuței	16 mm
Ø minim al găurii prelabile D_{min}	49 mm
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	269028 2
Decalaj central L_3	27 mm
Lungime cap L_1	40 mm
Portplăcuță	269005 8
Șurub pentru portplăcuță	269013 2
Lungimea totală L	300 mm
Înălțime de strângere L_2	39 mm
Unghi de reglare κ	107,5 grad
Ø cozii D_s	40 mm
Standard	DIN 8024
Tip de utilizare	pe dreapta
Adâncime de strunjire interioară până la	3xD
Răcire interioară	da

Utilizare	Strunjire longitudinală la interior
Tip produs	Bară pentru strunjire interioară

Accesorii

Portplăcuță Tip 8	269005 8
Bit de precizie pentru Torx®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile Tip 2	269028 2
Șurub pentru portplăcuță Tip 2	269013 2
Șurubelniță dinamometrică cu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim 500 cNm	659957 500