

Garant
Bară de strunjit din oțel, pe dreapta, Ø cozii / mărimea plăcuței: 32/16mm


Date comandă

Numărul de comandă	261348 32/16
GTIN	4045197656223
Clasa articolului	21T

Descriere tehnică

Lungime cap L_1	33,5 mm
Cod ISO Suport	A32S SVUCR/L16
Plăcuță amovibilă compatibilă	VC.. 1604..
Mărimea plăcuței	16 mm
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	269028 2
Decalaj central L_3	22 mm
Ø minim al găurii prelabile D_{min}	40 mm
Portplăcuță	269005 8
Șurub pentru portplăcuță	269013 2
Lungimea totală L	250 mm
Înălțime de strângere L_2	31 mm
Unghi de reglare κ	93 grad
Ø cozii D_s	32 mm
Standard	DIN 8024
Tip de utilizare	pe dreapta
Adâncime de strunjire interioară până la	3xD
Răcire interioară	da

Utilizare	Strunjire longitudinală la interior
Tip produs	Bară pentru strunjire interioară

Accesorii

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile Tip 2	269028 2
Portplăcuță Tip 8	269005 8
Bit de precizie pentru Torx®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
Șurub pentru portplăcuță Tip 2	269013 2
Șurubelniță dinamometrică cu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim 500 cNm	659957 500