

Garant
Bară de strunjit din oțel, pe dreapta, Ø cozii / mărimea plăcuței: 40/16mm


Date comandă

Numărul de comandă	261348 40/16
GTIN	4045197656230
Clasa articolului	21T

Descriere tehnică

Portplăcuță	269005 8
Șurub pentru portplăcuță	269013 2
Lungime cap L_1	40 mm
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	269028 2
Decalaj central L_3	27 mm
Mărimea plăcuței	16 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	VC.. 1604..
Cod ISO Suport	A40T SVUCR/L16
Ø minim al găurii prelabile D_{min}	49 mm
Lungimea totală L	300 mm
Înălțime de strângere L_2	39 mm
Unghi de reglare κ	93 grad
Ø cozii D_s	40 mm
Standard	Normă de fabricație
Tip de utilizare	pe dreapta
Adâncime de strunjire interioară până la	3xD
Răcire interioară	da

Utilizare	Strunjire longitudinală la interior
Tip produs	Bară pentru strunjire interioară

Accesorii

Portplăcuță Tip 8	269005 8
Șurub pentru portplăcuță Tip 2	269013 2
Bit de precizie pentru Torx®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile Tip 2	269028 2
Șurubelniță dinamometricăcu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim 500 cNm	659957 500