

## Garant

### Dorn pentru prindere Whistle Notch Forma ADB, SK 50 scurt, Ø de strângere D1: 12mm



#### Date comandă

Numărul de comandă	300450 12
GTIN	4045197284549
Clasa articolului	31A

#### Descriere

##### Execuție:

Cu șurub opritor. Tije superfinisate (funcționare uniformă!). Cu orificiu pentru cipul RFID/Balluff.

##### Avantaj:

Scula este fixată pe suprafața aplatizată cu șurubul de strângere și sprijinită din spate cu șurubul opritor. Prinderea se realizează astfel fără joc iar funcționarea decurge fără vibrații.

##### Aplicație:

Pentru fixarea uneltelor cu coadă cilindrică **și suprafață de prindere înclinată (2°)** conform DIN 1835 E și DIN 6535 HE.

· **Pierderea de lungime datorată ascuțirii frontale ulterioare a burghiului poate fi corectată cu ajutorul ajustării axiale în lungime cu șurubul din portsculă.**

##### Accesorii opționale:

Șurub de tragere (AB) Cod 308600 – 308806, chei de strângere pentru șuruburi de tragere Cod 308820 – 308835.

#### Descriere tehnică

Ø de prindere D <sub>1</sub>	12 mm
Șurub de strângere de schimb Cod 309900	12
Lungime activă dimensiune A	63 mm
Ø exterior D	42 mm

Suport	SK 50 scurt
Standard	DIN 6359
Normă pentru suport	ISO 7388-1
Forma	ADB
Calitatea echilibrării G la turația	G 6,3 la 25000 min <sup>-1</sup>
Concentricitate	≤ 3 μm
Strategie de așchiere	HPC
Tip produs	Portsculă cu prindere pe con SK

## Accesorii

Șurub de tragere Forma A Recomandat pentru con ISO 50	308600 50
Șurub de tragere 90°etanșat Recomandat pentru con ISO 50	308790 50
Șurub de tragere 45°etanșat Recomandat pentru con ISO 50	308760 50
Șurub de tragere 45°etanșat Recomandat pentru con ISO 50	308765 50
Șurub de tragere etanșat, forma B Recomandat pentru con ISO 50	308620 50
Șurub de tragere etanșat, forma A Recomandat pentru con ISO 50	308610 50
Șurub de tragere etanșat, forma B Recomandat pentru con ISO 50	308650 50
Cheie de fixare pentru șurubul de tragere DIN ISO 7388-1 (fostul DIN 69872) potrivit pentru dimensiune conică 50	308820 50
Șurub de tragere 60°etanșat Recomandat pentru con ISO 50	308785 50
Șurub de tragere, 18CrNiMo7 Forma A Recomandat pentru con ISO 50	308605 50
Cheie de fixare pentru șurubul de tragere ISO 7388 potrivit pentru dimensiune conică 50	308830 50

Șurub de tragere special fără filet interioretanșat Recomandat pentru con ISO 50	308720 50
Șurub de tragere, 18CrNiMo7etanșat, forma B Recomandat pentru con ISO 50	308615 50
Șurub de tragere 90°etanșat Recomandat pentru con ISO 50	308795 50
Șurub de tragereetanșat Recomandat pentru con ISO 50	308660 50
Șurub de tragereForma B Recomandat pentru con ISO 50	308640 50
Șurub de tragere special cu filet interior Recomandat pentru con ISO 50	308740 50
Șurub de strângere de schimb Pentru mandrină cu Ø de prindere D1 12 mm	309900 12