

LOCTITE**Adeziv instant, 20 g, ID producător: 496****Date comandă**

Numărul de comandă	083352 496
GTIN	4100630496160
Clasa articolului	04L

Descriere**Execuție:**

Cu utilizare universală pentru îmbinarea diferitelor materiale. Întărire rapidă și îmbinări curate, aproape invizibile. Întărirea se realizează datorită umidității aerului.

Aplicație:

Adeziv instantaneu universal pentru aproape toate materialele. Recomandat pentru **metale**. În comparație cu Ref. 401 are o rezistență ușor mai mare și stabilitate mai mică la temperatură.

Notă:

Nu este disponibil în toate țările. Nu este posibilă livrarea express.

Descriere tehnică

Rezistența la forfecare prin întindere	20 - 30 N/mm ²
Rezistența manuală după	20 - 40 s
Denumirea producătorului	LOCTITE 496
Marcare substanțe periculoase	GHS07: Semnul exclamării
Vâscozitate dinamică	125 mPas

Fișă de date

Temperatură de depozitare	2 °C
Forma	lichid
recomandat pentru material	Metal
recomandat pentru material	Plastic
recomandat pentru material	Elastomer
Bază chimică	Metil-cianoacrilat
Densitate	1,09 g/cm ³
Intervalul de temperatură	-40 - 80 °C
Culoarea	transparent
Valabilitate de la data producției	20 lună
Cantitate de umplere	20 ml
Joc maxim	15 mm
Caracteristici nume produs	20 g
Tip produs	Adeziv instant