

**Șurub cu cap inelar, Ø Filet: M10****Date comandă**

Numărul de comandă	086472 M10
GTIN	2050001758019
Clasa articolului	08Y

Descriere**Execuție:**

Șuruburi cu cap inelar / piulițe inelare foarte rezistente, vopsite roșu.

Notă:

Nu strângeți excesiv șuruburile cu cap inelar și piulițele inelare la un unghi de 90° pe axa de înșurubare!

SF 4:1 = factor de siguranță 4.

Descriere tehnică

Ø exterior al inelului B	45 mm
Ø guler suprafață C	25 mm
Înălțime totală F	45 mm
Ø interior al inelului A	25 mm
Lungime filet mamă E	10 mm
Ø Filet	M10

Fișă de date

Greutate	0,11 kg
Lungimea filetului	17 mm
Dimensiune D	10 mm
Capacitate portantă WLL SF 4:1	1 t
Tip produs	Șurub cu cap inelar