

Garant**VC.T 160404, Categorie: HB7020****Date comandă**

Numărul de comandă	261458 HB7020
GTIN	4045197699831
Clasa articolului	21G

Descriere

VC.T 160404 HB7020 Categorie: HB7020

Sfărâmător de așchii: SM

Toleranță: M

Adâncime de tăiere a_p : 0,5 - 2,5 mmAvans f : 0,1 - 0,3 mm/rotViteză de așchiere v_c Aplicație principală: 120 - 350 m/min**Descriere tehnică**

Sfărâmător de așchii	SM
Avans f	0,1 - 0,3 mm/rot
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	120 - 350 m/min
Rază la colț	0,4 mm
Condiție de tăiere	ușor întrerupt
Aplicația principală	P
Adâncime de tăiere a_p	0,5 - 2,5 mm

Categorie	HB7020
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Materialul sculei	Carbura
Cod ISO Plăcuță amovibilă	VCMT 160404
Numărul de schimbări / tășuri	2
Toleranță	M
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire