

**Piuliță inelară, Ø Filet: M8****Date comandă**

Numărul de comandă	086477 M8
GTIN	2050001758118
Clasa articolului	08Y

**Descriere****Execuție:**

Șuruburi cu cap inelar / piulițe inelare foarte rezistente, vopsite roșu.

**Notă:**

Nu strângeți excesiv șuruburile cu cap inelar și piulițele inelare la un unghi de 90° pe axa de înșurubare!

**SF 4:1 = factor de siguranță 4.**

**Descriere tehnică**

Înălțime totală F	45 mm
Greutate	0,09 kg
Lungime filet mamă E	10 mm
Ø exterior al inelului B	45 mm
Ø Filet	M8
Ø interior al inelului A	25 mm

## Fișă de date

Ø guler suprafață C	25 mm
Dimensiune D	10 mm
Capacitate portantă WLL SF 4:1	0,8 t
Tip produs	Șurub cu cap inelar