

Set de mandrine cu bucă elastică, SK 40, pentru dimensiuni de bucă elastice ER: 16



Date comandă

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 300630 16 |
| GTIN | 4045197307910 |
| Clasa articolului | 37D |

Descriere

Execuție:

- Conul exterior și cel interior sunt rectificat.
- Precizie ridicată a concentricității $\leq 10 \mu\text{m}$.
- Forță de strângere cu până la 40 % mai ridicată, la \varnothing nominal.

Avantaj:

- Durabilitate mare, precizie ridicată la re poziționare.
- Calitate îmbunătățită (calitatea suprafețelor, toleranțe foarte precise).
- Costuri de producție scăzute.

Livrare:

Universal ER cu piuliță (Cod 300470 Ref. 16, 25 resp. 32), cheie de strângere ER (Cod 613300 Ref. 25 resp. 309680 Ref. 32) și bucă elastice ER (Cod 308901, 308941 resp. 308981):

ER 16 (426 E): D = 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 și 10 mm.

ER 25 (428 E): D = 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14 și 16 mm.

ER 32 (470 E): D = 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 și 20 mm.

Inclusiv trusă de plastic.

Accesorii opționale:

Șurub de tragere (PS) Cod 308600 – 308806, cheie de strângere pentru taretă PS 308820; 308830, cheie de strângere ER Cod 309680 sau 613300, bucă elastică ER Cod 308901 – 309434, piuliță

de strângere ER Cod 309615 (pentru șaibe de etanșare), șaibă de etanșare Cod 309625 – 309645 (pentru Cod 309615).

Descriere tehnică

| | |
|-------------------------------|-----------------------------|
| Pentru bucușe elastice tip ER | 16 |
| Suport | SK 40 |
| Normă pentru suport | ISO 7388-1 |
| Concentricitate | $\leq 3 \mu\text{m}$ |
| Strategie de așchiere | HSC |
| Gaură Balluffchip | da |
| Tip produs | Mandrină cu bucușă elastică |

Accesorii

| | |
|---|------------|
| Bucușă elastică ER \varnothing nominal de strângere d 7 mm | 308920 7 |
| Bucușă elastică ER \varnothing nominal de strângere d 1 mm | 308920 1 |
| Bucușă elastică ET pentru filetare interioară, cu compensare axială \varnothing nominal de strângere d 3,5 mm | 309425 3,5 |
| Bucușă elastică ER \varnothing nominal de strângere d 10 mm | 308920 10 |
| Bucușă elastică ET pentru filetare interioară, cu compensare axială \varnothing nominal de strângere d 4,5 mm | 309425 4,5 |
| Bucușă elastică ER \varnothing nominal de strângere d 3 mm | 308920 3 |
| Bucușă elastică ER \varnothing nominal de strângere d 2 mm | 308920 2 |
| Bucușă elastică ER \varnothing nominal de strângere d 6 mm | 308920 6 |
| Bucușă elastică ER \varnothing nominal de strângere d 8 mm | 308920 8 |
| Bucușă elastică ER \varnothing nominal de strângere d 5 mm | 308920 5 |
| Bucușă elastică ET pentru filetare interioară, cu compensare axială \varnothing nominal de strângere d 6 mm | 309425 6 |
| Cheie fixă simplă Deschiderea cheii 25 mm | 613300 25 |
| | 309425 2,8 |

Bucșă elastică ET pentru filetare interioară, cu compensare axială Ø nominal de strângere d 2,8 mm

| | |
|--|-----------|
| Set de bucșe elastice ER 10 buc. 1-10 mm | 309160 |
| Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 4 mm | 308920 4 |
| Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 9 mm | 308920 9 |
| Mandrină cu bucșă elastică ERForma ADB pentru dimensiuni de bucșe elastice ER 16 | 300470 16 |