

Garant**VC.T 110304, Categorie: HU7310**

Date comandă

Numărul de comandă	261454 HU7310
GTIN	4045197671684
Clasa articolului	21G

Descriere

Descriere tehnică

Rază la colț	0,4 mm
Condiție de tăiere	continuu
Aplicația principală	N
Avans f	0,05 - 0,5 mm/rot
Sfărâmător de așchii	AM
Adâncime de tăiere a_p	0,1 - 4 mm
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	350 - 600 m/min
Categorie	HU7310
Codificare finisare / degroșare	Finisare
Materialul sculei	Carbura

Strat de acoperire	neacoperit
Cod ISO Plăcuță amovibilă	VCGT 110304
Numărul de schimbări / tășuri	2
Toleranță	G
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire