

**Garant****VC.T 110304, Categorie: HB7310****Date comandă**

Numărul de comandă	261454 HB7310
GTIN	4045197671660
Clasa articolului	21G

**Descriere****Descriere tehnică**

Condiție de tăiere	continuă
Viteză de aşchiere $v_c$ Aplicație principală	350 - 600 m/min
Adâncime de tăiere $a_p$	0,1 - 4 mm
Rază la colț	0,4 mm
Sfărâmător de aşchii	AM
Avans $f$	0,05 - 0,5 mm/rot
Aplicația principală	N
Categorie	HB7310
Codificare finisare / degroșare	Finisare
Materialul sculei	Carbura

Cod ISO Plăcuță amovibilă	VCGT 110304
Numărul de schimbări / tăișuri	2
Toleranță	G
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire