

Garant**VC.T 160404, Categorie: HB7310****Date comandă**

Numărul de comandă	261458 HB7310
GTIN	4045197671868
Clasa articolului	21G

Descriere**Descriere tehnică**

Rază la colț	0,4 mm
Adâncime de tăiere a_p	0,1 - 4 mm
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	350 - 600 m/min
Condiție de tăiere	continuă
Avans f	0,05 - 0,5 mm/rot
Sfărâmător de așchii	AM
Aplicația principală	N
Categorie	HB7310
Codificare finisare / degroșare	Finisare
Materialul sculei	Carbura

Cod ISO Plăcuță amovibilă	VCGT 160404
Numărul de schimbări / tăișuri	2
Toleranță	G
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire