

Garant

Mandrină cu bucă elastică ER, mini / subțire Forma ADB, SK 40 A = 100, pentru dimensiuni de bucă elastice ER: 11



Date comandă

Numărul de comandă	300650 11
GTIN	4045197287762
Clasa articolului	31A

Descriere

Execuție:

Piulița de strângere este echilibrată cu precizie **pentru HSC**. ER11 - găurită străpuns. Conuri superfinisate (funcționare silențioasă!).

· **În variantă standard cu gaură Balluffchip.**

Aplicație:

Pentru fixarea sculelor cu coadă cilindrică conform DIN 6499.

Livrare:

Mini-piuliță ER High-Speed Cod 309650.

Accesorii opționale:

Bucșe elastice ER Cod 308881 – 309434, cheie de strângere ER Cod 309740.

Șuruburi de tragere (tiretă PS) Cod 308600 – 308806, chei de strângere pentru tiretă PS Cod 308820; 308830.

Descriere tehnică

Pentru bucă elastice tip ER	11 mm
Gama de prindere	0,5 - 7 mm
Lungime activă dimensiune A	100 mm
cheie de strângere recomandată Cod 309740	11
Ø exterior D	16 mm
Lungime utilă L _N	70 mm

Ø de prindere D ₁	1-7 mm
Suport	SK 40 A = 100
Normă pentru suport	ISO 7388-1
Forma	ADB
Calitatea echilibrării G la turația	G 2,5 la 25000 min ⁻¹
Concentricitate	≤ 3 μm
Strategie de așchiere	HSC
Tip produs	Mandrină cu bucușă elastică

Accesorii

Șurub de tragere 45°etanșat Recomandat pentru con ISO 40	308760 40
Bucușă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 5 mm	308882 5
Set de bucușe elastice ER 15 buc. 2-16 mm	309240
Bucușă elastică ER Ø nominal de strângere d 1 mm	308881 1
Bucușă elastică ER Ø nominal de strângere d 1 mm	308918 1
Bucușă elastică ER Ø nominal de strângere d 6 mm	308881 6
Șurub de tragere 90°etanșat Recomandat pentru con ISO 40	308790 40
Cheie de fixare pentru șurubul de tragerelISO 7388 potrivit pentru dimensiune conică 40	308830 40
Bucușă elastică ER Ø nominal de strângere d 5 mm	308881 5
Cheie pentru mini-piuliță ER Pentru mandrina ER 11	309740 11
Bucușă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 6 mm	308882 6
Set de bucușe elastice ER 7 buc. 1-7 mm	309155
Bucușă elastică ER Ø nominal de strângere d 6 mm	308918 6
Șurub de tragereetanșat Recomandat pentru con ISO 40	308660 40

Șurub de tragere special fără filet interioretanșat Recomandat pentru con ISO 40	308700 40
Șurub de tragereetanșat, forma B Recomandat pentru con ISO 40	308650 40
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 5,5 mm	308881 5,5
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 2 mm	308918 2
Șurub de tragere, 18CrNiMo7etanșat, forma B Recomandat pentru con ISO 40	308615 40
Set de bucșe elastice ER 13 buc. 1-7 mm	309010
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 4,5 mm	308881 4,5
Șurub de tragere 90°etanșat Recomandat pentru con ISO 40	308795 40
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 4 mm	308918 4
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 7 mm	308881 7
Șurub de tragere 60°etanșat Recomandat pentru con ISO 40	308785 40
Șurub de tragereetanșat Recomandat pentru con ISO 40	308635 40
Șurub de tragereMazak, forma A Recomandat pentru con ISO 40M	308670 40M
Cheie de fixare pentru șurubul de tragereDIN ISO 7388-1 (fostul DIN 69872) potrivit pentru dimensiune conică 40	308820 40
Șurub de tragereForma B Recomandat pentru con ISO 40	308640 40
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 3 mm	308881 3
Șurub de tragere, 18CrNiMo7Forma A Recomandat pentru con ISO 40	308605 40
Cheie de strângere ER Pentru mandrina ER 40	309680 40
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 1,5 mm	308881 1,5
Șurub de tragereetanșat, forma A Recomandat pentru con ISO 40	308610 40
Șurub de strângere și de ajustare Hurco 45° cu alezaj de 4 mmetanșat Recomandat pentru con ISO 40	308801 40
Cheie de strângere ERCanal 1/2 inch Pentru mandrina ER 40	309700 40

Șurub de tragere Hurco 45° cu ajustajetanșat Recomandat pentru con ISO 40	308802 40
Șurub de tragere Forma A Recomandat pentru con ISO 40	308600 40
Șurub de tragere Mori-Seiki, etanșat, forma A Recomandat pentru con ISO 40	308625 40
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 5 mm	308918 5
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 3 mm	308918 3
Șurub de tragere special cu filet interior Recomandat pentru con ISO 40	308740 40
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 2 mm	308881 2
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 6,5 mm	308881 6,5
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 7 mm	308918 7
Șurub de tragere special fără filet interioretanșat Recomandat pentru con ISO 40	308720 40
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 2,5 mm	308881 2,5
Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 4 mm	308882 4
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 4 mm	308881 4
Șurub de tragere Hurco 90° cu ajustajetanșat Recomandat pentru con ISO 40	308806 40
Șurub de tragere 45°etanșat Recomandat pentru con ISO 40	308765 40
Șurub de tragereetanșat, forma B Recomandat pentru con ISO 40	308620 40
Șurub de tragere Mori-Seiki, etanșat, forma A Recomandat pentru con ISO 40	308630 40
Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 3 mm	308882 3
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 3,5 mm	308881 3,5
Bucșă elastică ER pentru tarod Ø nominal de strângere d 4,5 mm	309399 4,5
Bucșă elastică ER pentru tarod Ø nominal de strângere d 2,5 mm	309399 2,5

Bucșă elastică ER pentru tarod Ø nominal de strângere d
3,5 mm

309399 3,5

Bucșă elastică ER pentru tarod Ø nominal de strângere d
2,8 mm

309399 2,8

Bucșă elastică ER pentru tarod Ø nominal de strângere d 6
mm

309399 6

Bucșă elastică ER pentru tarod Ø nominal de strângere d 4
mm

309399 4