

Garant**Mini-mandrină cu bucă elastică ER cilindric, pentru dimensiuni de bucă elastice ER: 16****Date comandă**

Numărul de comandă	300685 16
GTIN	4045197291813
Clasa articolului	31A

Descriere**Execuție:**

Suport cilindric cu coadă Weldon, inclusiv piuliță ER.
Gaură străpunsă pentru răcire internă.

Aplicație:

Pentru utilizarea bucălor elastice Mini pe suporturi standard.

Accesorii opționale:

Cheie de strângere Cod 309680 – 309740.
Bucă elastice ER Cod 308878 – 309434, piulițe de schimb ER Cod 309580; 309650.

Notă:

Nu sunt recomandate pentru procese de micșorare.

Descriere tehnică

Lungimea cozii L ₁	140 mm
L ₂	23 mm
Gama de prindere	0,5 - 10 mm
Pentru bucă elastice tip ER	16 mm
Ø cozii d	20 mm
Ø exterior D	22 mm
Răcire interioară	da
Calitatea echilibrării G la turația	G 2,5 la 25000 min ⁻¹
Concentricitate	≤ 3 µm

Strategie de așchiere	HSC
Tip produs	Mandrină cu bucușă elastică

Accesorii

Bucușă elastică ER Ø nominal de strângere d 9 mm	308920 9
Bucușă elastică ER HPcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 8 mm	309372 8
Set de bucușe elastice ER HPCu etanșare (4; 6; 8; 10; 12; 14; 16; 20 mm) 469 E	309397
Bucușă elastică ER Ø nominal de strângere d 5 mm	308920 5
Bucușă elastică ER Ø nominal de strângere d 8 mm	308920 8
Bucușă elastică ER HPcu etanșare Ø nominal de strângere d 6 mm	309371 6
Bucușă elastică ERcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 10 mm	308922 10
Bucușă elastică ER pentru tarodcu etanșare Ø nominal de strângere d 3,5 mm	309402 3,5
Bucușă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 6 mm	308906 6
Mini piuliță pentru bucușe elastice ER Pentru ER 16	309650 16
Bucușă elastică ERcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 4 mm	308922 4
Bucușă elastică ER HP Ø nominal de strângere d 6 mm	309370 6
Bucușă elastică ER HP Ø nominal de strângere d 5 mm	309370 5
Bucușă elastică ERcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 6 mm	308922 6
Bucușă elastică ER Ø nominal de strângere d 6 mm	308901 6
Bucușă elastică ER pentru tarodcu etanșare Ø nominal de strângere d 7 mm	309403 7
Set de bucușe elastice ER 10 buc. 1-10 mmcu etanșare	309164
Set de bucușe elastice ER 10 buc. 1-10 mm	309012

Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 1 mm	308920 1
Bucșă elastică ER HP Ø nominal de strângere d 10 mm	309370 10
Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 9 mm	308906 9
Bucșă elastică ER HP Ø nominal de strângere d 7 mm	309370 7
Bucșă elastică ER HPcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 20 mm	309381 20
Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare Ø nominal de strângere d 6 mm	309402 6
Bucșă elastică ER HPcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 12 mm	309381 12
Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 5 mm	308906 5
Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 10 mm	308921 10
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 3 mm	308901 3
Bucșă elastică ET cu compensare radială pentru filetare interioară și alezare Ø nominal de strângere d 2,8 mm	309445 2,8
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 6 mm	308920 6
Bucșă elastică ER HPcu etanșare Ø nominal de strângere d 8 mm	309371 8
Set de bucșe elastice ER HP(4; 6; 8; 10; 12; 14; 16; 20 mm) 470 E	309396
Bucșă elastică ER HP Ø nominal de strângere d 4 mm	309370 4
Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 4,5 mm	309404 4,5
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 10 mm	308920 10
Bucșă elastică ERcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 7 mm	308922 7
Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 9 mm	308921 9
Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare Ø nominal de strângere d 4,5 mm	309403 4,5
	309402 4,5

Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare Ø nominal de strângere d 4,5 mm

Set de bucșe elastice ER 10 buc. 1-10 mm	309160
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 1,5 mm	308901 1,5
Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 6 mm	308921 6
Bucșă elastică ET cu compensare radială pentru filetare interioară și alezare Ø nominal de strângere d 4,5 mm	309445 4,5
Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 10 mm	308906 10
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 10 mm	308901 10
Bucșă elastică ER HPcu etanșare Ø nominal de strângere d 7 mm	309371 7
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 4 mm	308920 4
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 7 mm	308920 7
Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 8 mm	308921 8
Bucșă elastică ERcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 3 mm	308922 3
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 2 mm	308920 2
Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare Ø nominal de strângere d 6 mm	309403 6
Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare Ø nominal de strângere d 3,5 mm	309403 3,5
Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare Ø nominal de strângere d 8 mm	309403 8
Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 8 mm	308906 8
Bucșă elastică ET cu compensare radială pentru filetare interioară și alezare Ø nominal de strângere d 3,5 mm	309445 3,5
Bucșă elastică ER HPcu etanșare Ø nominal de strângere d 5 mm	309371 5
Bucșă elastică ER HPcu etanșare Ø nominal de strângere d 9 mm	309371 9

Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 7 mm	308921 7
Bucșă elastică ET cu compensare radială pentru filetare interioară și alezare Ø nominal de strângere d 5 mm	309445 5
Bucșă elastică ER HP Ø nominal de strângere d 3 mm	309370 3
Bucșă elastică ER HP Ø nominal de strângere d 9 mm	309370 9
Bucșă elastică ET cu compensare radială pentru filetare interioară și alezare Ø nominal de strângere d 4 mm	309445 4
Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 8 mm	309404 8
Set de bucșe elastice ER HPCu etanșare (3; 4; 5; 6; 8; 10 mm) 425 E	309391
Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare Ø nominal de strângere d 8 mm	309402 8
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 1 mm	308901 1
Bucșă elastică ER HPcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 6 mm	309372 6
Bucșă elastică ER HP Ø nominal de strângere d 2 mm	309370 2
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 8 mm	308901 8
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 9 mm	308901 9
Bucșă elastică ER HPcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 25 mm	309381 25
Set de bucșe elastice ER 6 buc., 3, 4, 5, 6, 8, 10 mmcu etanșare	309014
Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 3,5 mm	309404 3,5
Bucșă elastică ERcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 8 mm	308922 8
Bucșă elastică ER HPcu etanșare Ø nominal de strângere d 10 mm	309371 10
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 2,5 mm	308901 2,5
Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 7 mm	309404 7
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 3 mm	308920 3

Bucșă elastică ER HPcu etanșare Ø nominal de strângere d 4 mm	309371 4
Bucșă elastică ER HP Ø nominal de strângere d 8 mm	309370 8
Bucșă elastică ET cu compensare radială pentru filetare interioară și alezare Ø nominal de strângere d 6 mm	309445 6
Bucșă elastică ER HPcu etanșare Ø nominal de strângere d 3 mm	309371 3
Set de bucșe elastice ER HPCu etanșare (4; 6; 8; 10; 12; 14; 16 mm) 429 E	309394
Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare Ø nominal de strângere d 4 mm	309402 4
Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare Ø nominal de strângere d 2,8 mm	309402 2,8
Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 3 mm	308921 3
Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 4 mm	308921 4
Bucșă elastică ET cu compensare radială pentru filetare interioară și alezare Ø nominal de strângere d 2 mm	309445 2
Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare Ø nominal de strângere d 2,8 mm	309403 2,8
Bucșă elastică ET cu compensare radială pentru filetare interioară și alezare Ø nominal de strângere d 3 mm	309445 3
Bucșă elastică ER HPcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 4 mm	309372 4
Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 3 mm	308906 3
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 2 mm	308901 2
Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 7 mm	308906 7
Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare Ø nominal de strângere d 7 mm	309402 7
Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare Ø nominal de strângere d 9 mm	309403 9
Bucșă elastică ER HP Ø nominal de strângere d 1 mm	309370 1

Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 4 mm	308906 4
Bucșă elastică ERcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 5 mm	308922 5
Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare Ø nominal de strângere d 4 mm	309403 4
Set de bucșe elastice ER HP(3; 4; 5; 6; 8; 10 mm) 426 E	309390
Bucșă elastică ERcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 9 mm	308922 9
Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 5 mm	308921 5
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 4 mm	308901 4
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 5 mm	308901 5
Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare Ø nominal de strângere d 9 mm	309402 9
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 7 mm	308901 7
Set de bucșe elastice ER 10 buc. 1-10 mmcu etanșare și duze de stropire	309165
Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 6 mm	309404 6