


Garant

Plăcuță cu profil parțial la 55° interior, pe dreapta, HB7010, Număr de pași / inch: 48-16

**Date comandă**

Numărul de comandă	270841 48-16
GTIN	4045197370907
Clasa articolului	21J

Descriere tehnică

Număr de pași / inch	48-16
Materialul sculei	Carbura
Utilizare la interior/exterior	interior
Tip de utilizare	dreapta
Profil plăcuțe amovibile	Profil parțial
Categorie	HB7010
Tip de filet	BSP
Tip de filet	BSW
Tip de filet	BSW-LH
Tip de filet	BSP-LH
Tip de filet	G

Tip de filet	G-LH
Unghi al flancurilor	55 grad
Grosime	3,17 mm
Mărimea plăcuței L	11 mm
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru filetare prin strunjire

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V_c	Cod ISO
Aluminiu (cu așchii scurte)	recomandat	250 m/min	N
Alu > 10% Si	recomandat	180 m/min	N
Oțel < 500 N/mm ²	recomandat	150 m/min	P
Oțel < 750 N/mm ²	recomandat	150 m/min	P
Oțel < 900 N/mm ²	recomandat	130 m/min	P
Oțel < 1100 N/mm ²	recomandat	100 m/min	P
Oțel < 1400 N/mm ²	recomandat	90 m/min	P
Oțel < 55 HRC	indicat în anumite condiții	40 m/min	H
INOX < 900 N/mm ²	indicat în anumite condiții	100 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	indicat în anumite condiții	100 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	indicat în anumite condiții	50 m/min	S
GG(G)	recomandat	130 m/min	K
CuZn	indicat în anumite condiții	150 m/min	N
continu	recomandat		
Umiditate maximă	recomandat		
Uscat	indicat în anumite condiții		