

Garant

Mini-mandrină cu bucă elastică ER cilindric, pentru dimensiuni de bucă elastice ER: 20



Date comandă

Numărul de comandă	300685 20
GTIN	4045197291820
Clasa articolului	31A

Descriere

Execuție:

Suport cilindric cu coadă Weldon, inclusiv piuliță ER.
Gaură străpunsă pentru răcire internă.

Aplicație:

Pentru utilizarea bucălor elastice Mini pe suporturi standard.

Accesorii opționale:

Cheie de strângere Cod 309680 – 309740.

Bucă elastice ER Cod 308878 – 309434, piulițe de schimb ER Cod 309580; 309650.

Notă:

Nu sunt recomandate pentru procese de micșorare.

Descriere tehnică

Ø cozii d	25 mm
Pentru bucă elastice tip ER	20 mm
L ₂	24 mm
Lungimea cozii L ₁	140 mm
Gama de prindere	1 - 13 mm
Ø exterior D	28 mm
Răcire interioară	da
Calitatea echilibrării G la turația	G 2,5 la 25000 min ⁻¹
Concentricitate	≤ 3 μm

Strategie de aşchiere	HSC
Tip produs	Mandrină cu bucușă elastică

Accesorii

Bucușă elastică ER Ø nominal de strângere d 6 mm	308930 6
Bucușă elastică ER Ø nominal de strângere d 9 mm	308930 9
Bucușă elastică ER Ø nominal de strângere d 3 mm	308911 3
Bucușă elastică ER Ø nominal de strângere d 4 mm	308930 4
Mini piuliță pentru bucușe elastice ER Pentru ER 20	309650 20
Bucușă elastică ER Ø nominal de strângere d 1,5 mm	308911 1,5
Bucușă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 3 mm	308916 3
Bucușă elastică ER pentru tarodcu etanșare Ø nominal de strângere d 6 mm	309406 6
Bucușă elastică ER pentru tarodcu etanșare Ø nominal de strângere d 3,5 mm	309406 3,5
Bucușă elastică ER Ø nominal de strângere d 11 mm	308911 11
Bucușă elastică ER Ø nominal de strângere d 7 mm	308930 7
Bucușă elastică ER Ø nominal de strângere d 11 mm	308930 11
Bucușă elastică ER Ø nominal de strângere d 4 mm	308911 4
Bucușă elastică ER Ø nominal de strângere d 1 mm	308930 1
Bucușă elastică ER pentru tarodcu etanșare Ø nominal de strângere d 7 mm	309406 7
Bucușă elastică ER Ø nominal de strângere d 9 mm	308911 9
Bucușă elastică ER Ø nominal de strângere d 10 mm	308930 10
Set de bucușe elastice ER 12 buc. 2-13 mm	309200
Bucușă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 11 mm	308916 11
Bucușă elastică ER Ø nominal de strângere d 2 mm	308911 2

Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 8 mm	308916 8
Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 12 mm	308916 12
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 1 mm	308911 1
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 3 mm	308930 3
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 13 mm	308911 13
Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 10 mm	308916 10
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 6 mm	308911 6
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 12 mm	308930 12
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 10 mm	308911 10
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 2,5 mm	308911 2,5
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 8 mm	308930 8
Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 6 mm	308916 6
Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 7 mm	308916 7
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 2 mm	308930 2
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 5 mm	308911 5
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 8 mm	308911 8
Set de bucșe elastice ER 7 buc., 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12 mmcu etanșare	309018
Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 4 mm	308916 4
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 5 mm	308930 5
Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 5 mm	308916 5
Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare Ø nominal de strângere d 4,5 mm	309406 4,5
Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare Ø nominal de strângere d 10 mm	309406 10
Set de bucșe elastice ER 12 buc. 2-13 mm	309016

Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 12 mm	308911 12
Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare Ø nominal de strângere d 4 mm	309406 4
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 13 mm	308930 13
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 7 mm	308911 7
Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 9 mm	308916 9
Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare Ø nominal de strângere d 8 mm	309406 8
Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare Ø nominal de strângere d 9 mm	309406 9