

**Garant**

**Plăcuță cu profil parțial conform DIN 7993, exterior, pe dreapta, HB7010,  
Tăiere R: 0,6mm**

**Date comandă**

Numărul de comandă	271025 0,6
GTIN	4045197142542
Clasa articolului	21J

**Descriere****Adaptat pentru:**

GARANT Suporturi filetate de prindere (interior/exterior) Cod 271997 – 272172 fiecare pentru dimensiunea plăcii 16 sau 9,3.

**Descriere tehnică**

Tăiere R	0,6 mm
Lățimea lamei w	1,2 mm
$t_{max}$	0,8 mm
Materialul sculei	Carbura
Disponerea plăcuțelor amovibile	pe dreapta
Categorie	HB7010
Canale conform standardului	DIN 7993
Grosime	3,6 mm

Mărimea plăcuței L	16 mm
Portplăcuță	Cod 272604 Ref. S
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire de canelare

## Date utilizator

	Se recomandă pentru	V <sub>c</sub>	Cod ISO
Aluminiu (cu așchii scurte)	recomandat	250 m/min	N
Alu > 10% Si	recomandat	180 m/min	N
Oțel < 500 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	150 m/min	P
Oțel < 750 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	150 m/min	P
Oțel < 900 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	130 m/min	P
Oțel < 1100 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	100 m/min	P
Oțel < 1400 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	90 m/min	P
Oțel < 55 HRC	indicat în anumite condiții	40 m/min	H
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	indicat în anumite condiții	100 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	indicat în anumite condiții	100 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	indicat în anumite condiții	50 m/min	S
GG(G)	recomandat	130 m/min	K
CuZn	indicat în anumite condiții	150 m/min	N
continu	recomandat		
Umiditate maximă	recomandat		
Uscat	indicat în anumite condiții		

## Accesorii

Portplăcuță pentru cuțite de strunjit Unghi de înclinare S grad

272604 S