

**Șurub cu cap inelar, Ø Filet: M12****Date comandă**

Numărul de comandă	086472 M12
GTIN	2050001741769
Clasa articolului	08Y

**Descriere****Execuție:**

Șuruburi cu cap inelar / piulițe inelare foarte rezistente, vopsite roșu.

**Notă:**

Nu strângeți excesiv șuruburile cu cap inelar și piulițele inelare la un unghi de 90° pe axa de înșurubare!

**SF 4:1 = factor de siguranță 4.**

**Descriere tehnică**

Greutate	0,27 kg
Ø interior al inelului A	35 mm
Ø exterior al inelului B	63 mm
Ø guler suprafață C	35 mm
Ø Filet	M12
Înălțime totală F	62 mm

## Fișă de date

Lungime filet mamă E	14 mm
Lungimea filetelui	21 mm
Dimensiune D	14 mm
Capacitate portantă WLL SF 4:1	1,6 t
Tip produs	Șurub cu cap inelar