

**ARIANA****Sistem de furtunuri 1/2 inch, Tip: SET****Date comandă**

Numărul de comandă	084420 SET
GTIN	4037728390010
Clasa articolului	08J

**Descriere****Execuție:**

Sistem de furtunuri din plastic pentru lubrifianți pentru răcire și aer. Presiune de lucru max. 6 bari, cu bride de fixare Ref. CLAMP până la 60 bari.

- **Compatibil cu aproape toate sistemele obișnuite fără adaptor.**
- **Sistem modular de prindere, cu posibilitate de combinare individuală prin utilizarea cleștelui de montaj.**
- **Valoare debit: cca. 28 l/min. (1/2 inch), Ø exterior maxim 26 mm.**

**Livrare:**

2 module de furtun de câte 15 cm (= 30 cm);  
3 duze rotunde cu Ø interior = 6,4 / 9,5 / 12,7 mm;  
1 duză plată cu lățime de 35 mm;  
1 conector filetat 3/8 inch (Ø 16,7 mm);  
1 conector filetat 1/2 inch (Ø 20,7 mm)

**Notă:**

Model 3/8 inch - disponibil la cerere.

**Descriere tehnică**

Tip produs	Sistem de răcire
------------	------------------