

Garant

**Plăcuță cu profil parțial conform DIN 471, exterior, pe dreapta, HB7010,
Lățime canal m (H13): 1,1mm**

**Date comandă**

Numărul de comandă	271005 1,1
GTIN	4045197142429
Clasa articolului	21J

Descriere**Adaptat pentru:**

GARANT Suporturi filetate de prindere (interior/exterior) Cod 271997 – 272172 fiecare pentru dimensiunea plăcii 16 sau 9,3.

Descriere tehnică

Lățime canal m (H13)	1,1 mm
Pentru inele de siguranță DIN 471 / 472 cu grosimea	1 mm
Lățimea lamei w	1,19 mm
t _{max}	1,3 mm
Materialul sculei	Carbura
Disponerea plăcuțelor amovibile	pe dreapta
Categorie	HB7010
Canale conform standardului	DIN 471

Grosime	3,6 mm
Mărimea plăcuței L	16 mm
Portplăcuță	Cod 272604 Ref. S
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire de canelare

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V _c	Cod ISO
Aluminiu (cu așchii scurte)	recomandat	250 m/min	N
Alu > 10% Si	recomandat	180 m/min	N
Oțel < 500 N/mm ²	recomandat	150 m/min	P
Oțel < 750 N/mm ²	recomandat	150 m/min	P
Oțel < 900 N/mm ²	recomandat	130 m/min	P
Oțel < 1100 N/mm ²	recomandat	100 m/min	P
Oțel < 1400 N/mm ²	recomandat	90 m/min	P
Oțel < 55 HRC	indicat în anumite condiții	40 m/min	H
INOX < 900 N/mm ²	indicat în anumite condiții	100 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	indicat în anumite condiții	100 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	indicat în anumite condiții	50 m/min	S
GG(G)	recomandat	130 m/min	K
CuZn	indicat în anumite condiții	150 m/min	N
continuu	recomandat		
Umiditate maximă	recomandat		
Uscat	indicat în anumite condiții		

Accesorii

Portplăcuță pentru cuțite de strunjit Unghi de înclinare S grad

272604 S

