

**CENTRO P Mandrină cu bucă elastică ER cilindric, pentru dimensiuni de bucă elastice ER: 8****Date comandă**

Numărul de comandă	300682 8
GTIN	2050001705679
Clasa articolului	33F

Descriere**Execuție:**

Suport cilindric Fahrion CENTRO P **fără piulițe de strângere**.

Gaură străpunsă pentru răcire internă.

Aplicație:

Pentru utilizarea bușelor elastice Mini pe suporturi standard.

Accesorii opționale:

Cheie de strângere Cod 309754; 309756.

Bucșe elastice ER Cod 309365 – 309372, piulițe de schimb CP mini ER Cod 309655; 309665.

Notă:

Nu sunt recomandate pentru procese de micșorare. Nu este posibilă reglarea lungimii.

Descriere tehnică

Gama de prindere	1 - 5 mm
Ø cozii d	10 mm
Lungimea cozii L ₁	138 mm
Pentru bușe elastice tip ER	8
L ₂	10 mm
Ø exterior D	10 mm
Serie	Centro P
Răcire interioară	da
Calitatea echilibrării G la turația	G 2,5 la 25000 min ⁻¹

Concentricitate	≤ 3 μm
Strategie de aşchiere	HSC
Tip produs	Mandrină cu bucă elastică

Accesorii

Bucă elastică ER HPcu etanşare şi duze de stropire Ø nominal de strângere d 4 mm	309372 4
Bucă elastică ER HP Ø nominal de strângere d 3 mm	309365 3
Bucă elastică ER HP Ø nominal de strângere d 8 mm	309370 8
Bucă elastică ER HPcu etanşare Ø nominal de strângere d 3 mm	309369 3
Bucă elastică ER HP Ø nominal de strângere d 3 mm	309368 3
Piuliţa de strângere ER CENTRO Ppentru şaibele de etanşare HP Tip CP pentru ER 16DI	309665 16DI
Bucă elastică ER HP Ø nominal de strângere d 2 mm	309368 2
Bucă elastică ER HPcu etanşare Ø nominal de strângere d 5 mm	309371 5
Bucă elastică ER HPcu etanşare Ø nominal de strângere d 7 mm	309371 7
Bucă elastică ER HP Ø nominal de strângere d 10 mm	309370 10
Bucă elastică ER HP Ø nominal de strângere d 1 mm	309368 1
Bucă elastică ER HPcu etanşare Ø nominal de strângere d 6 mm	309371 6
Bucă elastică ER HPcu etanşare şi duze de stropire Ø nominal de strângere d 6 mm	309372 6
Bucă elastică ER HPcu etanşare Ø nominal de strângere d 9 mm	309371 9
Bucă elastică ER HP Ø nominal de strângere d 4 mm	309365 4
Bucă elastică ER HPcu etanşare Ø nominal de strângere d 4 mm	309369 4
	309655 16

Piulița de strângere ER CENTRO PStandard Tip CP pentru ER 16

Bucșă elastică ER HP Ø nominal de strângere d 1 mm	309365 1
Bucșă elastică ER HPcu etanșare Ø nominal de strângere d 8 mm	309371 8
Bucșă elastică ER HP Ø nominal de strângere d 1 mm	309370 1
Piulița de strângere ER CENTRO PStandard Tip CP pentru ER 32	309655 32
Piulița de strângere ER CENTRO PStandard Tip CP pentru ER 8M	309655 8M
Bucșă elastică ER HP Ø nominal de strângere d 5 mm	309370 5
Bucșă elastică ER HPcu etanșare Ø nominal de strângere d 6 mm	309369 6
Bucșă elastică ER HP Ø nominal de strângere d 3 mm	309370 3
Bucșă elastică ER HPcu etanșare Ø nominal de strângere d 4 mm	309371 4
Bucșă elastică ER HP Ø nominal de strângere d 2 mm	309365 2
Bucșă elastică ER HPcu etanșare Ø nominal de strângere d 3 mm	309371 3
Piulița de strângere ER CENTRO Ppentru șaibele de etanșare HP Tip CP pentru ER 32DI	309665 32DI
Bucșă elastică ER HP Ø nominal de strângere d 7 mm	309368 7
Piulița de strângere ER CENTRO PStandard Tip CP pentru ER 25	309655 25
Bucșă elastică ER HP Ø nominal de strângere d 5 mm	309368 5
Bucșă elastică ER HP Ø nominal de strângere d 5 mm	309365 5
Piulița de strângere ER CENTRO Ppentru șaibele de etanșare HP Tip CP pentru ER 25DI	309665 25DI
Piulița de strângere ER CENTRO PStandard Tip CP pentru ER 16C	309655 16C
Bucșă elastică ER HPcu etanșare Ø nominal de strângere d 5 mm	309369 5
Bucșă elastică ER HP Ø nominal de strângere d 4 mm	309370 4

Bucșă elastică ER HPcu etanșare Ø nominal de strângere d 10 mm	309371 10
Piulița de strângere ER CENTRO Ppentru șaibele de etanșare HP Tip CP pentru ER 16CDI	309665 16CDI
Piulița de strângere ER CENTRO Ppentru șaibele de etanșare HP Tip CP pentru ER 16MSDI	309665 16MSDI
Piulița de strângere ER CENTRO Ppentru șaibele de etanșare HP Tip CP pentru ER 40DI	309665 40DI
Piulița de strângere ER CENTRO PStandard Tip CP pentru ER 11M	309655 11M
Bucșă elastică ER HP Ø nominal de strângere d 6 mm	309368 6
Bucșă elastică ER HP Ø nominal de strângere d 9 mm	309370 9
Bucșă elastică ER HP Ø nominal de strângere d 6 mm	309370 6
Piulița de strângere ER CENTRO PStandard Tip CP pentru ER 40	309655 40
Bucșă elastică ER HP Ø nominal de strângere d 2 mm	309370 2
Bucșă elastică ER HP Ø nominal de strângere d 7 mm	309370 7
Bucșă elastică ER HPcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 8 mm	309372 8
Bucșă elastică ER HP Ø nominal de strângere d 4 mm	309368 4
Piulița de strângere ER CENTRO PStandard Tip CP pentru ER 16MS	309655 16MS